








32 Einpreß-Kontakte
32 press-in-contacts


- ☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact
□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z (2:1)



1 Empfohlener Lochaufbau und
weitere Informationen siehe: DS 09 06 210 0002
recommended configuration of plated through holes
and further information see: DS 09 06 210 0002

09 06 232 7892	3
09 06 232 6892	2
09 06 232 2892	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level 1

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel/Free size tolerances IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1	Bauform F low-profile Federleiste Einpreß needle eye 5,6 32 pol. <i>type F low-profile female connector press-in needle eye 5,6 32 pol.</i>				
			Detail.	20.03.03	Hage.						
			Insp.	20.03.03	kfoe						
			Stand.								
36029	19.04.10	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 06 232 x892			Blatt/ page /	
30910			D-32339 ESPELKAMP								
Mod.	Dat.	Name				Sub.					