



170031



NUMBER

METRIC
三角度 (3rd ANGLE PROJECTION)


METRIC



SECTION B-B



SECTION C-C



この寸法は嵌合力によって
管理する

THIS DIMENSION IS CONTROLLED
WITH MATING FORCE

VIEW

矢視 C-C

NOTES :

1. PRODUCT SPEC : 108-5001

△ WITH SEPARATE PAPER REEL

△ STRESS RELIEVING

FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF
STRESS RELIVING PROCESS

INERT GAS FURNACE - - - -MATTE

注 : ATOMOSPHERIC FURNACE FOLLOWED BY ACID PICKLE - - - -BRIGHT

1. 製品規格番号 : 108-5001

△ 中間紙入りリール

△ ストレス除去処理

処理方により外観が変わります。

不活性ガス加熱方式 - - 無光沢

大気加熱方式 - - 光沢

PART NUMBER 通線状端子型番	LOOSE PIECE P/N バラ状端子型番	MATERIAL 材料	FINISH 仕上	MATING P/N 嵌合相手型番
170031-1	170054-1	BRASS 黄銅 0.32t	△	170030 170088
170031-2	170054-2		TIN PLATING 錫めっき	
4-170031-2 △	170054-2		TIN PLATING 錫めっき	

Tyco Electronics

Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan一般公差
(GENERAL TOLERANCE)

10mm以下 : ±0.2
10mm以上 30mm以下 : ±0.25
30mm以上 100mm以下 : ±0.3
角 度 : ±3°

組合電線断面積 (WIRE RANGE)

0.5-2.27 mm² (AWG 20-14)

被覆外径 (INSULATION DIA.)

2.2-3.4 mmφ

材料 (MATERIAL)

SEE TABLE
表参照

仕上 (FINISH)

SEE TABLE
表参照 △

番号 (No.)

170031

REV.

M

SHEET

1 OF 1

名称 (NAME)

.250 SERIES FASTIN FASTON RECEPTACLE

.250シリーズ ファスティング ファストン リセプタクル

PRINT DIST

AMP-J010-10
REV. 3/93

CUSTOMER DRAWING