




NUMBER C-176283


三角状 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



断面 "A"- "A"
(SECT)



- 注:
1. 運用製品規格: 108-5302
 2. 運用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 175150-□ (φ20-φ16AWG)
175149-□ (φ26-φ22AWG)
 3. 嵌合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 176272-□
リセ・コンタクト: 175152-□ (φ20-φ16AWG)
175151-□ (φ26-φ22AWG)
 4. 取扱説明書: IS-503J

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
 2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-□ (φ20-φ16AWG)
175149-□ (φ26-φ22AWG)
 3. MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 176272-□
REC CONTACT: 175152-□ (φ20-φ16AWG)
175151-□ (φ26-φ22AWG)
 4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J

黒 (BLACK)	3	176283-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	3	176283-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

© 19 年 月 日 東京エー・エム・ピー株式会社		© 19 BY AMP (Japan) LTD.		AMP		東京エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
適合電線範囲 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 3極 3.95mmピッチ キャップ・ハウジング (1列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 3 Pos (SGL ROW)			
— mm² (AWG —)		— / — mmφ		一般公差			
材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)		SIZE LOC 番号 (NO.)			
B 改 訂 J-12865 MS/KZ 1/80 6/6 ナイロン (UL94V-0)		— / —		A3 J C-176283			
A 改 訂 J-12153 Y.N.MS 1/80 6/6 NYLON (UL94V-0)		— / —		10mm ± 0.2 10mm ± 0.25 20mm ± 0.3			
O 作 成 J-12119 H.S.Y.F 10/73 DR. Y. NARISAWA 11/19 DE. M. Shinde 1/19/90		— / —		尺度 (SCALE) REV. B SHEET 1 OF 1			
LTR 変更履歴 (REVISION RECORD)		DR. CHK. DATE		APP. 1/19/90			