

Dimensions et options

Accessoires (voir page 9)											Nombre max. de presse-étoupe par côté A C D B
Rail DIN	Rail d'équipotentialité	Plaque de mont. épaisseur en mm	Pattes de fixation murale	Charnières extérieures **)	Joint HF	Charnières intérieures **).	Protect. contre la corrosion chromat. + apprêt.	Vis de couvercle à 6 pans creux	Joint en polysiloxane	Vis plombables	

Type 01.31 40 11											Poids vide: 6.310 g			Dimensions ext.: 310 x 400 x 110 mm		
Suffixe de commande											PG	A	C			
S	E	M (2)	A	GA	HF	GI	SBG	SBG L		SIL	P	taille	B	D		
											7	72	33			
											9	62	28			
											11	39	24			
											13,5	35	20			
											16	26	14			
											21	16	6			
											29	8	4			
											36	5	3			
Equipement en bornes: voir page 10											42	5	3			

Type 01.31 40 18											Poids vide: 8.070 g			Dimensions ext.: 310 x 400 x 180 mm		
Suffixe de commande											PG	A	C			
S	E	M (2)	A	GA	HF	GI	SBG	SBG L		SIL	P	taille	B	D		
											7	110	67			
											9	90	60			
											11	63	50			
											13,5	60	41			
											16	49	32			
											21	30	15			
											29	15	9			
											36	9	6			
Equipement en bornes: voir page 10											42	7	6			

Type 01.31 40 23											Poids vide: 9.165 g			Dimensions ext.: 310 x 400 x 226 mm		
Suffixe de commande											PG	A	C			
S	E	M	A	GA	HF	GI	SBG	SBG L		SIL	P	taille	B	D		
											7	128	88			
											9	112	80			
											11	91	63			
											13,5	72	48			
											16	63	36			
											21	32	20			
											29	18	12			
											36	12	8			
Equipement en bornes: voir page 10											42	11	8			

*) Dimensions hautes et basses dues à la dépouille

**) Prière d'indiquer le côté de montage

Sous réserve de modifications.