







KEY LESS -2 ONLY



- 注記
- 1 材料: 熱可塑性ポリエステル樹脂
 - 色: 黒
 - 2 使用端子: 175194, 175195 または 175196
 - 使用端子 (ノズル): 175216, 175217 または 175218
 - 3 製品規格: 108-5349
 - 4 認定評価報告書: 501-5013

- NOTES
- 1 MATERIAL: GLASS FIELD THERMO PLASTIC, POLYESTER.
 - COLOR: BLACK
 - 2 CONT. FOR THIS CONN.: 175194, 175195 AND 175196.
 - CONTACT L/P: 175216, 175217 AND 175218.
 - 3 PRODUCT SPEC: 108-5349
 - 4 QUALIFICATION TEST REPORT: 501-5013

-1, -2; AS SHOWN

Copyright ©1998 年 日本エー・エム・ピー株式会社				Copyright ©1998 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 kawasaki, Japan			
組合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)				被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ				名称 (NAME) DYNAMIC (D-3500) REC. HSG. 6POS.			
材料 (MATERIAL) (SEE NOTE) 注記参照				仕上 (FINISH)				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角度: ±3°			
O RELEASED FJ00-1298-98 MH NM 9/24/98				DR. 18 SEP 98 M.HIGO				DE. 18 SEP 98 M.HIGO			
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE				CHK. 24 SEP 98 n.matsushita				APP. 25 SEP 98 J. Hasegawa			
				尺度 (SCALE) 2-1				REV. 0			
				SHEET 1 OF 1				番号 (No.) 1318095			