

Zubehör für Leitungsschutzschalter MCB

Accessories for miniature circuit breaker

Artikelbezeichnung <i>Article description</i>		Bemessungsstrom <i>rated current</i>	Art.-Nr <i>Art.No.</i>	EAN-Code <i>EAN code</i>	BE <i>PUC</i>	
	Aus-Kontrollschalter mit Kontrollleuchte 230 V AC DIN VDE 0632, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106, Teil 100 <i>Control switch with indicator, with control lamp</i>	RSIN 1/16 1S 16 A RSIN 2/16 2S 16 A RSIN 3/16 3S 16 A	7602.1101.4 7602.2101.1 7602.3101.8	4008224430982 4008224431002 4008224431026	10 10 10	
	Leuchttaster mit klarer Kalotte und Glimmlampe 230 V AC DIN VDE 0632 Berührungsschutz nach DIN VDE 0106, Teil 100 <i>Pushbutton with indicator light with transparent cover with glowlamp 230 V AC</i>	MIBN 1Ö/1S 16 A	7604.1101.0	4008224431071	10	
	Leuchtmelder mit klarer Kalotte mit Glimmlampe 230 V AC DIN VDE 0632 Berührungsschutz nach DIN VDE 0106, Teil 100 <i>Indicator light With transparent cover with glowlamp 230 V AC</i>	MILN 16 A	7605.0101.6	4008224431088	10	
	Taste / Kalotte für Leuchttaster und -melder <i>Button / Cover for pushbuttons and indicators</i>	rot/ <i>red</i> gelb/ <i>yellow</i> grün/ <i>green</i>	7637.1200.6 7637.0900.6 7637.0800.5	4008224490122 4008224490115 4008224490108	5 5 5	
	Kontrollampe für Leuchttaster und -melder <i>Control lamp for pushbuttons and indicators</i>	12–15 V 24–30 V 48–60 V	7607.1100.2 7607.1200.3 7607.1600.7	4008224156448 4008224156431 4008224156417	5 5 5	
	Stromstoßschalter nach DIN VDE 0637 Schaltstellungsanzeige <i>Impulse relay with Switch position indicator</i>	CR120, 12 VAC, 1S CR121, 12 VAC, 1Ö/1S CR122, 12 VAC, 2S CR2300, 230 VAC, 1S CR2301, 230 VAC, 1Ö/1S CR2302, 230 VAC, 2S CR2303, 230 VAC, 4S CR240, 24 VAC, 1S CRS122, 12 VAC, 1+1S CRS2302, 230 VAC, 1+1S	16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A	7618.1000.5 7618.1100.6 7618.2000.2 7608.1000.4 7608.1100.5 7608.2000.1 7608.4000.5 7611.1000.4 7616.1200.1 7617.1200.4	4008224207645 4008224207997 4008224438063 4008224156547 4008224156585 4008224156554 4008224156578 4008224269377 4008224259903 4008224259880	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	1+1 = Serienschaltung <i>1+1 = series switch</i>					
	Stromstoßschalter mit Zentral EIN/AUS Funktion (mit getrennter Spulenspannung 24/230 V) <i>Impulse relay with central switch function</i>	16 A	7608.2201.0	4008224516174	10	
	Installationsrelais nach DIN VDE 0637 Schaltstellungsanzeige, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100 <i>Installation relay with Switch position indicator</i>	MR-80, 8 VAC, 1S MR-120, 12 VAC, 1S MR-121, 12 VAC, 1Ö/1S MR-122, 12 VAC, 2S MR-240, 24 VAC, 1S MR-241, 24 VAC, 1Ö/1S MR-242, 24 VAC, 2S MR-2300, 230 VAC, 1S MR-2301, 230 VAC, 1Ö/1S MR-2302, 230 VAC, 2S	16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A	7610.1000.1 7610.1100.2 7610.0100.5 7610.2100.9 7610.1200.3 7610.0200.6 7610.2200.0 7610.1300.4 7610.0300.7 7610.2300.1	4008224156721 4008224156691 4008224156707 4008224156714 4008224156660 4008224156677 4008224156684 4008224156622 4008224156639 4008224156653	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	Treppenlichtautomat elektronische Ausführung mit LED-Anzeige, stufenlos einstellbar bis 12 min. <i>Automatic, electronic staircase light switch, with LED-display, adjustable up to 12 min.</i>	230 VAC, 1S	7609.0300.3	4008224515207	10	
	wie vor, jedoch mit Abschaltvorwarnung gemäß DIN 18015-2 <i>as before, with switch-off advance warning</i>	230 VAC, 1S	7609.0500.5	4008224516419	10	
	Installationsschutz , brummfreier Installationsschutz MCS. Geräuscharmer Dauerbetrieb durch ein spezielles Magnetsystem mit verlustarmer Wicklung und Eisenkern. Die Kontakte können sowohl als Haupt- sowie als Hilfsstrombahn benutzt werden. Alle Geräte sind standardmäßig mit einer Schaltstellungsanzeige ausgeführt. 230 V AC	MCS-25-02, 2Ö MCS-25-20, 2S MCS-25-20, 2S/2Ö MCS-25-31, 3S/1Ö MCS-25-04, 4Ö MCS-25-40, 4S MCS-40-22, 2S/2Ö MCS-40-40, 4S MCS-63-40, 4S	25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 40 A 40 A 63 A	7613.0200.5 7613.2000.7 7613.2200.9 7613.3100.5 7613.0400.7 7613.4000.1 7614.2200.2 7614.4000.4 7615.4000.7	4008224430883 4008224348744 4008224457026 4008224348751 4008224430890 4008224348768 4008224471497 4008224348775 4008224348782	12 12 6 6 6 6 4 4 4
	MCS 25-02/20: 1 TE = 17,5 mm MCS 25-22/31/40/04: 2 TE = 35,0 mm MCS 40- u. 63-: 3 TE = 52,5 mm					
	<i>Installation relay Hum free installation protection MCS. Low level noise during continual operation using a special magnet system with low loss coils and an iron core. The contacts can also be used as a main or auxiliary electrical connection. All devices are fitted with a switch position indicator as standard.</i>					