产品参数表
说明书

ZB2BW31C
带灯按钮头

主要信息

产品系列	Harmony
产品类型	带灯按钮头部
组件名称	ZA2B
信号单元头部形状	圆形
电气回路类型	控制回路
操作头类型	弹簧复位
操纵杆外形	平头
操作头或镜片颜色	白色
标识	未标记

补充信息

机械寿命	3000000 次
CAD 总宽度	30 mm
CAD 总高度	30 mm
产品重量	0.013 kg

环境

符合标准	EN/IEC 60947-5-1 IEC 60337-1 NF C 63-140 VDE 0660-200
保护处理	TC/TH
运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
抗振动	15 gn (40...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	70 gn 符合 IEC 60068-2-27
过电压种类	Class II 符合 IEC 60536 Class II 符合 NF C 20-030
IP 保护等级	IP65 符合 IEC 60529 IP657 符合 NF C 20-010

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规（日期代码：YYWW）	符合 - 自从 1822 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
环保符合性	提供支持
回收利用指南	无需专门的回收处理