


12RYB

Inductance Range: 10~4700μH



FEATURES 特長

- Ideal as a choke coil for noise filtering and DC-DC Converter application.
- RoHS compliant.
- ノイズフィルタやDC-DCコンバータ用インダクタに最適
- RoHS指令対応

TOKO STANDARD PART NUMBERS 東光 標準品一覧

TYPE 12RYB

東光品番 TOKO Part Number	インダクタンス ⁽¹⁾ Inductance ⁽¹⁾ (μH)	許容差 Tolerance (%)	直流抵抗 ⁽³⁾ DC Resistance ⁽³⁾ (Ω) Max.	最大許容電流 ⁽²⁾ Rated DC Current ⁽²⁾ (A) Max.
7025LYF-100K	10	± 10	0.040	4.6
7025LYF-120K	12	± 10	0.044	4.2
7025LYF-150K	15	± 10	0.048	3.8
7025LYF-180K	18	± 10	0.054	3.4
7025LYF-220K	22	± 10	0.060	3.0
7025LYF-270K	27	± 10	0.068	2.8
7025LYF-330K	33	± 10	0.074	2.5
7025LYF-390K	39	± 10	0.081	2.3
7025LYF-470K	47	± 10	0.090	2.1
7025LYF-560K	56	± 10	0.10	1.9
7025LYF-680K	68	± 10	0.11	1.8
7025LYF-820K	82	± 10	0.13	1.6
7025LYF-101K	100	± 10	0.14	1.4
7025LYF-121K	120	± 10	0.16	1.3
7025LYF-151K	150	± 10	0.18	1.2
7025LYF-181K	180	± 10	0.20	1.1
7025LYF-221K	220	± 10	0.23	1.0
7025LYF-271K	270	± 10	0.26	0.90
7025LYF-331K	330	± 10	0.46	0.80
7025LYF-391K	390	± 10	0.51	0.70
7025LYF-471K	470	± 10	0.59	0.65
7025LYF-561K	560	± 10	0.65	0.62
7025LYF-681K	680	± 10	0.73	0.57
7025LYF-821K	820	± 10	0.84	0.52
7025LYF-102K	1000	± 10	1.40	0.46
7025LYF-122K	1200	± 10	1.50	0.42
7025LYF-152K	1500	± 10	1.80	0.38
7025LYF-182K	1800	± 10	2.00	0.35
7025LYF-222K	2200	± 10	2.20	0.31
7025LYF-272K	2700	± 10	2.60	0.28
7025LYF-332K	3300	± 10	3.50	0.26
7025LYF-392K	3900	± 10	4.00	0.24
7025LYF-472K	4700	± 10	4.50	0.22

- (1) Inductance is measured with a LCR meter 4284A (Agilent Technologies) or equivalent.
Test frequency at 1.0kHz.
- (2) Rated DC current is that which causes a 10% inductance reduction from the initial value, or coil temperature to rise by 40°C, whichever is smaller. (Reference ambient temperature 20°C)
- (3) DC resistance is measured with a digital multimeter TR6871 (Advantest) or equivalent.

- (1) インダクタンスはLCRメータ4284A(Agilent Technologies)または同等品により測定する。
測定周波数は1.0kHz。
- (2) 最大許容電流は、直流重畳電流を流した時インダクタンスの値が初期値より10%減少する直流電流値、または直流電流により、コイルの温度が40°C上昇の何れか小さい値。(周囲温度20°Cを基準とする。)
- (3) 直流抵抗はデジタルマルチメータTR6871(Advantest)または同等品により測定する。