

12-Volt-Akku-Bohrschrauber BSZ 12 Impuls

Artikelnummer: 6.02157.51

- Neuer, kraftvoller Motor
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Variospeed (V)-Elektronik
- 20-fach einstellbares Drehmoment, plus Bohrstufe
- Rechts-Linkslauf
- Schnellstopp
- Schnellspann-Bohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel: Metabo "Quick"
- T-Griff für optimalen Schwerpunktausgleich
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch perfekte Ergonomie
- Gummierter Handgriff
- 3-stufiges Planetengetriebe
- Getriebeschonender Schaltvorgang
- Vermeidung von Überhitzungsschäden durch integrierte Kollektorlüftung
- Bit-Depot für zwei Bits
- Höchste Systemflexibilität durch freie Kombinierbarkeit von Ladegeräten und Akku-Packs (innerhalb einer Voltklasse)
- Einfacher und schneller Wechsel der Akku-Packs
- "AIR COOLED" Akku-Packs bis zu 2000mal (mit ACS 15: 3000mal) aufladbar durch schonenden Ladevorgang
- Mit "AIR COOLED" Schnellladegerät AC 30, Ladezeit ca. 30 Minuten (bei 1,4 Ah)



Vergleichbare Gerätekenwerte:

Spannung des Akku-Packs	12V
Kapazität des Akku-Packs	2,0Ah
Max. Drehmoment weich	22Nm
Impulsmoment	26Nm
Max. Drehmoment hart	52Nm
Bohr-Ø Stahl/Holz	10/25mm

Lieferumfang:

- 2 NiCd-Akku-Packs (12 V/2,0 Ah)
- "AIR COOLED" Schnellladegerät AC 30
- Kunststoffkoffer

Max. Leerlaufdrehzahlen	400 / 1.350 U/min
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20UNF
Gewicht mit Akku-Pack	2,0kg