



Impédance	75 ohms
Fréquence de fonctionnement	0-3GHz
Tension de tenue	1000 Volt mini
Résistance d'isolement	> 5000 Mohms
VSWR	<1.3 à 1GHz
Type de montage	Sertissage
Type de câble	RG11
Matériaux	
- Corps, ferrule	Laiton
- Bague de verrouillage	Zinc
- Isolant	PTFE
Protection	
- Corps, bague, ferrule	Nickel
- Contact central	Or
Température de fonctionnement	-40°C / +80°C