




NUMBER C-917726

METRIC
三视图 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC



取付基板寸法 FIG. 1




表1


TABLE 1

部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI: UL LEVEL2, 250~399V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY

- 注 記:
1. 製品規格: 108-5459
2. 適用基板厚: 1.6mm
3. 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917690
リセコンタクト: 917683
917684
4. キング位置は表2参照
5. 適用基板穴径: FIG. 1 参照
適用基板穴径
パンチ加工穴: $0.9^{+0.1}_{-0}$
ドリル加工穴: $1.1^{+0.05}_{-0}$
表3参照

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
++AMP 又は ++ OR AMP	中国 CHINA(PRC)
±AMP 又は ± OR AMP	韓国 KOREA

表 2
TABLE 2

回路番号 CIRCUIT NO.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
キング形状 TYPE OF KINK FORM		A	B	A	B	A	B	-	-	-	-	-	-	-

WITHOUT 無し	WITH 有り	BLUE 青色	6	2-917726-6
WITHOUT 無し	WITH 有り	YELLOW 黄色	6	2-917726-4
WITHOUT 無し	WITH 有り	NATURAL 自然色	6	2-917726-1
WITH 有り	WITH 有り	BLUE 青色	6	917726-6
WITH 有り	WITH 有り	YELLOW 黄色	6	917726-4
WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	6	917726-1
BOSS ボス	KINK FORM キング加工	COLLOR 色 調	Pos. 極数	PART NO. 型番

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC.: 108-5459
2. APPLICABLE P.C.B THK.: 1.6mm
3. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: 917690
REC. CONTACT: 917683
917684
4. KINKING POSITION (SEE TABLE2)
5. APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
6. APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: $0.9^{+0.1}_{-0}$
DRILLED HOLE: $1.1^{+0.05}_{-0}$
SEE TABLE3

変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE
E	変更 (FJDO-0076-03)	N.Y.	M.S.	2APR 03
D	変更 (FJ00-0840-97)	N.N.		10 JUN 97
C	変更 (FJ00-5436-96)	N.N.Y.K.		7 OCT 96
B	変更 (FJ00-5112-96)	N.N.Y.K.		29 JUL 96
A	変更 (FJ00-4220-96)	A.O.Y.K.		14 MAY 96
O	作成 (FJ00-3036-95)	A.O.Y.K.		31 JUL 95

適合電線範囲 (WIRE RANGE)

--- mm² (AWG -)

材料 (MATERIAL)

SEE TABLE 1

表1参照

A.OISHI

被覆外径 (INSULATION DIA.)

--- mmφ

仕上 (FINISH)

SEE TABLE 1

表1参照

Y.NOGUCHI

名称 (NAME)

2.5mm シグナルダブルロック 6極 ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ)

2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 6P POST HEADER ASS'Y

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)

10mm ±0.2

10mm ±0.25

30mm ±0.3

角 度: ±3°

tyco
ElectronicsTyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

A3

J

R (SCALE)

3-1

REV.

E

SHEET

1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING)

参 考 図 面

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV.3/93