




注記

1. 色 : 乳白色
 △ 材料 : 熱可塑性プラスチック

単位: ㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J 030-2
REV. 9/83

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

© 19 年 日本エー・エム・ビー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		© 1986 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING		AMP 日本エー・エム・ビー株式会社 TOKYO, JAPAN	
総合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)		被覆外径 (INSULATION DIA.) mm		名称 (NAME) IEC ダストカバー (キャップ°ハウジング用) 64 極	
材料 (MATERIAL) △		仕上 (FINISH)		一般公差 10以下 ± 0.2 10を超え 30以下 ± 0.25 30を超え 100以下 ± 0.3 角 度 ± 3°	
DR. T-YONEBAYASHI		DE. 7/1/86		SIZE LOC 番号 (NO.) A3 J C-174375	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR. CHK. DATE		尺度 (SCALE) NTS REV. 0 SHEET 1 of 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面