

螺栓紧固 电源回路 1 1...6 mm² 硬线 不带箍线端子
弹簧端子 电源回路 1 1.5...4 mm² 硬线 不带箍线端子

紧固扭矩	1.7 N.m 电源回路 螺栓紧固 1.7 N.m 控制回路 螺栓紧固
宽度	45 mm
深度	70 mm
产品重量	0.124 kg

环境

符合标准	IEC 60947-4-1 GB 14048.4
产品认证	CCC CE
IP 保护等级	IP20 (符合 IEC 60529)
防护措施	TH (符合 IEC 60068)
环境温度	-40...70 °C 有降容 -20...60 °C 不降容 IEC 60947-4-1
贮存环境温度	-60...70 °C
耐火及耐异常高温能力	850 °C (符合 IEC 60695-2-1)
阻燃	V1 (符合 UL 94)
抗冲击、震动性能	抗冲击性能 11 ms 15 gn IEC 60068-2-7 抗震性能 6 gn IEC 60068-2-6
绝缘性能	6 kV 50 Hz IEC 60255-5

可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规 (日期代码: YYWW)	符合 - 自从 2006年第27周 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
环保符合性	提供支持
回收利用指南	有