

Kennzeichnungsbinder und -plättchen

• IT-/IMP-Plättchen

Die IT- und IMP-Plättchen eignen sich für die Kennzeichnung von Kabelbäumen, Leitungsbündeln und anderen Objekten vor und nach der Montage. Mit Kabelbindern in beliebigen Längen (Breite bis 4,8 mm) kann eine Befestigung am Bündelgut erfolgen. Alternativ ist eine Fixierung mit Nieten möglich.

Die Plättchen können manuell mit den Markierstiften der Reihe T82 beschriftet oder mit passenden Etiketten versehen werden.

Hauptmerkmale

- IT- und IMP-Plättchen zur Kennzeichnung von Kabeln und Rohren mit großen Durchmessern
- Auch für die Kennzeichnung von ebenen Oberflächen
- Beschriftung mit bedruckbaren Etiketten oder mit Markierstiften der Serie T82
- Befestigung mit Kabelbindern oder Nieten
- Individuell bedruckte Plättchen auf Anfrage erhältlich




Deutliche Lesbarkeit bringt Sicherheit.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓



IT1, IMP

TYP	Länge (L)	Breite (W)	Binderbreite max.	Inhalt	Farbe	Empfohlene Etiketten	Art.-Nr.
IMP1.5	38,1	19,0	4,8	100	Weiß (WH)	TAG18-16TD1	151-42159
IT1	44,0	19,0	4,8	100	Natur (NA)	TAG28-16TD1	151-42119
IMP2	50,8	19,0	4,8	100	Weiß (WH)	TAG43-16TD1	151-42229
IMP2.5	63,5	19,0	4,8	100	Weiß (WH)	TAG43-16TD1	151-42259
	63,5	44,4	4,8	100	Weiß (WH)	TAG43-41TD1	151-42269
IMP3.5	88,9	19,0	4,8	100	Weiß (WH)	TAG68-16TD1	151-42359

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

TYP	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
T82R-RD	2	Rot (RD)	500-50822
T82S-BK	2	Schwarz (BK)	500-50820

Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.