

SAK系列
ASK 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



魏德米勒 SAK 系列熔断器型接线端子有 2 种不同规格。

- 带旋转杆的熔断器型接线端子
- 带螺帽的熔断器型接线端子

订货数据

类型	ASK 1
订货号	0376760000
GTIN (EAN)	4008190171346
最小包装数	100 个

SAK系列
ASK 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

高度	58 mm	净重	12.99 g
----	-------	----	---------

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
----------	--------	----------	--------

其他技术数据

安装方式	直接卡在导轨上	开放端	右方
类型	螺钉连接, 熔芯分隔器, 单侧开放	防爆版	不

可压接导线 (其它联接)

软导线的最小压接面积, 带塑料套管状端头 (DIN 46228/1), 其他联接	0.5 mm ²	软导线的最大压接面积, 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1) 其他联接方式	4 mm ²
--	---------------------	--	-------------------

可压接导线(额定联接)

联接类型	螺钉联接	硬导线额定联接的最小压接面积	0.5 mm ²
单股硬导线的最大压接面积	4 mm ²	多股导线的最小压接面积	1.5 mm ²
多股导线的最大压接面积	4 mm ²	最大压接面积 软导线	4 mm ²
最小压接面积 软导线	0.5 mm ²	最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1), 额定联接	0.5 mm ²
最大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接	4 mm ²	最小压接面积 软导线 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/4) 额定联接	0.5 mm ²
最大压接面积 软导线 带塑料套的管状端头(DIN 46228/4), 额定联接	4 mm ²		

尺寸

静差 TS 32	26.5 mm
----------	---------

额定数据

额定横截面	4 mm ²
-------	-------------------

额定数据 (CSA)

CSA 认证号	200039-2372908	电压大小 B (CSA)	300 V
电压大小 C (CSA)	300 V	电压大小 D (CSA)	300 V
电流 大小 B (CSA)	10 A	电流 大小 C (CSA)	10 A
电流 大小 D (CSA)	10 A	导线最大压接面积(CSA)	12 AWG
最小导线横截面积 (CSA)	26 AWG		

额定数据 (UL)

UR 证书号	E60693	电压大小 C (UR)	300 V
电流 大小 C (UR)	10 A	最大导线尺寸 工厂接线 (UR)	12 AWG
最小导线尺寸 工厂接线 (UR)	26 AWG	最大导线尺寸 现场接线 (UR)	12 AWG

材料参数

材料	PA 66	颜色	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

**SAK系列
ASK 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据**系统特征值**

产品系列	SAK系列	联接类型	螺钉联接
层数	1	层, 内部桥接	无
安装导轨	TS 32		

分类

ETIM 3.0	EC000886	UNSPSC	30-27-18-21
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-11-16
eClass 7.1	27-14-11-16		

认证

认证



ROHS

一致