

P-touch 2730VP Technische Spezifikationen

| Spezifikationen | |
|-----------------------------|---|
| Gewicht (ohne Batterien) | 0,88 kg |
| Abmessung (mm) | 177 (B) x 70 (H) x 238 (T) |
| Tastatur | QWERTZ |
| Anzahl der Tasten | 68 |
| Schneideeinheit | Automatisch |
| Stromversorgung | 8 x AA Alkaline Batterien (LR6) oder Netzadapter |
| USB Anschluss für PC / Mac | Ja |
| Zeit- und Datumsfunktion | Ja |
| Textvorschläge | Ja |
| LC-Display | 3 Zeilen à 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet |
| Etikettenvorschau | Ja |
| Schriftbandbreiten | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm TZ-Bänder |
| Maximale Druckhöhe | 18,0 mm |
| Max. Druckgeschwindigkeit | 10 mm / Sekunde |
| Schriftarten | 8 (Helsinki / Brussels / Florida / Calgary / US / Los Angeles / San Diego / Belgium) |
| Schriftstile | Normal / Fett / Umriss / Schatten 1 / Schatten 2 / Kursiv / Kursiv und Fett / Kursiv und Umriss / Kursiv und Schatten 1 / Kursiv und Schatten 2 / Vertikal |
| Anzahl Rahmen | 20 |
| Horizontale Textausrichtung | Linksbündig / Zentriert / Rechtsbündig / Blocksatz |
| Spiegeldruck | Ja |
| Vertikaldruck | Ja |
| Zeichengröße (Punkt) | Auto / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 42 / 48 |
| Max. mehrzeiliger Ausdruck | 7 Zeilen |
| Max. Anzahl Textblöcke | 5 |
| Darstellbare Zeichen | 462 |
| Symbole | 253 |
| Etikettenlänge | Auto / 30 - 300 mm |
| Barcodedruck (Protokolle) | Ja (CODE 39 / CODE 128 / EAN-8 / EAN-13 / GA1-128 / UPC-A / UPC-E / I 2-5 / CODABAR) |
| Autoformate | 42 |
| Anzahl Etikettenvorlagen | 55 + 20 aus dem Internet herunterladbar |
| Phrasenspeicher | 2.800 Zeichen auf 99 Speicherplätzen |
| Mehrfachausdruck | Ja (1 - 99) |
| Fortlaufende Nummerierung | Ja (1 - 99) |
| LCD Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Türkisch |
| Wechsel der Einheit | Ja (Zoll / mm) |

Laminierte P-touch Etiketten - Das Band der unbegrenzten Möglichkeiten

Anders als bei gewöhnlichen Etiketten, bestehen die laminierten Brother P-touch TZ-Schriftbänder aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes und extrem festes, strapazierfähiges Band ergeben. Wir haben unsere Schriftbänder unter extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und Sonnenlicht getestet. Die Ergebnisse belegen, dass die laminierten Brother P-touch Schriftbänder die Schriftbänder des Wettbewerbs hinsichtlich Lesbarkeit und Klebkraft deutlich übertreffen.

TESTED TO THE EXTREME

| Systemanforderungen | |
|---|---|
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP3 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Mac OS X 10.4.11 - 10.6 |
| Schnittstelle | Windows: USB (Ver 2.0 Full Speed) Mac: USB (Ver 2.0 Full Speed) |
| Freier Speicherplatz auf der Festplatte | Windows: 70MB oder mehr Mac: 100MB oder mehr |
| Speicher | Windows XP: Mehr als 128 MB Windows Vista: Mehr als 512 MB / Windows 7: Mehr als 1 GB (32-bit) oder 2GB (64-bit) / Mac OS X 10.4.11: 256MB oder mehr / Mac OS X 10.5.x: 512MB oder mehr / Mac OS X 10.6: 1GB oder mehr SVGA/High colour oder höher CD-ROM/DVD-ROM Laufwerk |
| Monitor | |
| P-touch Add-In wird unterstützt von | Microsoft Word 2002/2003/2007/2010 Microsoft Excel 2002/2003/2007/2010 Microsoft Outlook 2002/2003/2007/2010 |

| Lieferumfang |
|--|
| P-touch 2730 Beschriftungsgerät |
| Netzadapter |
| Schriftbandkassette (24 mm x 4m, schwarz auf weiß) |
| Hartschalenkoffer |
| Benutzerhandbuch |
| USB-Kabel |
| CD-ROM mit Software und Treibern |



P-touch 2730VP Professionelles PC- Beschriftungsgerät

Egal ob mit oder ohne angeschlossenen PC, mit diesem Gerät können hochwertige Etiketten bis zu einer Breite von 24 mm bedruckt werden. Viele komfortable Funktionen und die intuitive Menüführung erleichtern das Erstellen von individuellen Etiketten.

- PC-Anbindung - entwerfen und drucken Sie Ihr Etikett über den PC
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- Inklusive Schriftbandkassette (24 mm x 4 m) und Netzadapter
- Bedruckt Etiketten mit einer Breite von 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 und 24 mm



Die abgebildeten Etikettenvorlagen dienen lediglich der Veranschaulichung. Einige Schriftbandgrößen und -farben sind nicht in allen Ländern erhältlich.

Kontakt

brother
at your side

Brother (Schweiz) AG, Täferstrasse 30, Postfach 5108, 5405 Baden 5 Dättwil,
Phone 056 484 11 11, Fax 056 484 11 22, E-Mail: info@brother.ch,
Internet: www.brother.ch, Hotline für technische Fragen 0900 900 484
(bis 2 Minuten Fr. -12/Min., danach Fr. 3.-/Min.)



Eigenschaften des P-touch 2730VP

- Die automatische Schneideeinheit sorgt dafür, dass das Etikett immer am Ende der eingegebenen Etikettenlänge abgeschnitten wird.
- Die Funktion Textvorschläge zeigt zu Beginn der Texteingabe vormals eingegebene Wörter an. Das kann vor allem dann Zeit sparen, wenn häufig die gleichen Beschriftungen gedruckt werden.
- Im Gerät sind 55 Etikettenvorlagen aus verschiedenen Kategorien abgespeichert, welche ohne weitere Texteingabe schnell und einfach ausgedruckt werden können.
- Bis zu 7 Zeilen Text können auf ein 24 mm breites Etikett gedruckt werden.
- Schauen Sie sich Ihr Etikett vor dem Druck auf dem graphischen Display nochmals an.
- Wählen Sie einfach eine von 42 verschiedenen Formatvorlagen um schnell und einfach CDs oder Ordner zu beschriften.
- Bedrucken Sie Etiketten in einer Breite von 3,5 mm bis zu 24 mm. Eine Vielzahl an Schriftbandfarben sowie verschiedene Spezialbänder sind dabei verfügbar.
- Drucken Sie Etiketten von Ihrem Mac oder PC über die USB-Schnittstelle.
- Stromversorgung über Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Netzadapter (im Lieferumfang enthalten).
- Großes, leicht zu lesendes 3-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- 8 Schriftarten, 10 Schriftstile und 20 Rahmen zur individuellen Etikettengestaltung.
- Wählen Sie aus 253 verschiedenen Symbolen, die Sie mühelos in Ihr Etikettendesign integrieren können.
- Fügen Sie per Knopfdruck das aktuelle Datum ein. Ideal für die Archivierung von Dokumenten.



Erhöhen Sie Ihre Produktivität durch die Nutzung sauberer und dauerhafter Beschriftungen im ganzen Büro.

Das P-touch 2730VP ist ein kompaktes Beschriftungsgerät, das es Ihnen ermöglicht, Etiketten bis zu einer Breite von 24 mm zu bedrucken, entweder über den PC oder mit Hilfe der integrierten Tastatur.

Beschriften Sie Ihre Ablagen, Ordner, Schubladen, Kabel, CDs oder DVDs, Regale, Namensschilder und Büromaterialien oder erstellen Sie Etiketten mit Informationen und Hinweisen.

Brother P-touch Etiketten sind in vielen verschiedenen Band- und Schriftfarben erhältlich, so dass für fast jede Anwendung ein geeignetes Band zu finden ist.

Beschriftungsgerät P-touch 2730VP

Egal ob Sie Ihre Etiketten über den PC bzw. Mac erstellen oder den Text direkt am Gerät eingeben, das P-touch 2730VP wurde so konzipiert, dass Beschriftungen besonders schnell und einfach angefertigt werden können.

Das Gerät verfügt über 42 Autoformate für gängige Beschriftungsaufgaben (wie zum Beispiel Ordner oder CDs) und 55 verschiedene Etikettenvorlagen mit bereits gestalteten Etiketten, die über das Display angeschaut und bei Bedarf ausgedruckt werden können.

Andere Funktionen, wie beispielsweise die integrierte Zeit- und Datumsfunktion oder die Texterinnerung sind nützliche Helfer bei der Texteingabe. Der P-touch 2730VP wird so zu einem wertvollen Begleiter im ganzen Büro.

Drucken Sie stilvolle Etiketten mit der Etikettenvorlagen-Funktion

55 bereits gestaltete Etiketten mit häufig genutzten Beschriftungen sind bereits im Gerät integriert. Schnell und einfach können sie diese Etiketten aufrufen, im Display ansehen und bei Bedarf ausdrucken. In wenigen Sekunden halten Sie ein professionell gestaltetes Etikett in Händen. Dabei sind die Etiketten in 18 verschiedenen Sprachen verfügbar.

Zusätzlich zu diesen bereits auf dem Gerät gespeicherten Vorlagen, können weitere Etiketten über das Internet auf den PC* heruntergeladen und auf dem Gerät gespeichert werden.

*Nur Windows PC



Erstellen Sie mit Hilfe der intuitiven Etiketten-Design-Software Ihr individuelles Etikett.



Klar gekennzeichnete Dokumente helfen, die Effizienz im Büro zu erhöhen.



In den Etikettenvorlagen finden Sie gängige Beschriftungen, die Sie einfach nur ausdrucken müssen.



Dank der vielfältigen Auswahl an Schriftbandkassetten ist für jede Anwendung das passende Band verfügbar.

P-touch 2730VP