

METRIC



NUMBER



353717

U.855-111>U.DWG>5.C89-25173
单位:毫米 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT




PRINT DIST

ワイヤーレンジ

- WIRE RANGE
ID MARK



SECTION "A-A"



注記

- ① 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
② 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
③ 金めっきは接触部のみとする

NOTES

- ① CONTACT TYPE; NORMAL PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
② CONTACT TYPE; HIGH PRESSURE TYPE
(FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
③ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1 - ↑ -5
		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	1 - ↓ -3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	1 - ↓ -2
	/			
		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	-3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	353717-2
備考 (REMARK)	接圧表示 (ID-MARK)	めっきコード (P.L. ID NO.)	仕上 (FINISH)	A型番 (P/N)
接点タイプ (CONT. TYPE)				

B1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	05APR
LTR	變更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DAT

		 TE Connectivity	
包合電線断面積 (WIRE RANGE) AWG 16-14	被覆外径 (INSULATION DIA.) 3.1-3.8 mmφ	名称 (NAME) (DYNAMIC SERIES REC. CONTACT) "3L" SIZE LOOSE PIECE ダイナミックシリーズリセブタクルコンタクト	
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金	仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm超え 30mm以下: ±0.25 30mm超え 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°	SIZE LOC 番号 (No.) B J 353717
DR. 7/FEB/'97 K. IKEDA	DE. 7/FEB/'97 K. IKEDA	尺度 (SCALE) 5-1	REV. B1 SHEET 1 OF 1
CHK. 12/FEB/'97 Y ISHIKAWA	APP. 12/FEB/'97 Y ISHIKAWA		

(CUSTOMER DRAWING) **参 考 图 面**