


Bestell-Nr.

2 pol.		423-1-99-5101-15-02
3 pol.		423-1-99-5105-15-03
4 pol.		423-1-99-5109-15-04
5 pol.		423-1-99-5113-15-05
5 pol.	Stereo.	423-1-99-5117-15-05
6 pol.		423-1-99-5121-15-06
7 pol.		423-1-99-5125-15-07
7 pol.	DIN	423-1-99-5181-15-07
8 pol.		423-1-99-5169-15-08
8 pol.	DIN	423-1-99-5171-15-08
12 pol.		423-1-99-5129-15-12
14 pol.		423-1-99-5451-15-14
19 pol.		423-1-99-5461-15-19
24 pol.		423-1-99-5495-15-24

Index '19' 2.0 µm Au, 2-8pol.
 '16' mit Montageschlüssel
 '17' montiert, mit Montageschlüssel

Technische Daten
 siehe 06-4230-0001

 franz binder gmbh+co. elektrische bauelemente kg				Schutzvermerk DIN 34-1-D		Liefervorschrift	
			1993	Datum	Name	Benennung Kupplungsstecker mit Schirmring PG7	
f	2742	24.07.00	Er.	Bearb. 19.05.	Nachbar		
e	2060	01.12.99	Er.	Gepr. 25.05.			
d	5114/1033	14.10.96	Er.	Norm			
c	4948/1008	05.08.96	Er.	Gö.		Zeichnungs-Nr.	Blatt
b	3905/865	20.7.94	Er.			06-4231-0002	von
a	3403/777	17.05.93	Na.				
Index	Änderung	Datum	Name	Maßstab:	1/4	Ers.f.:	Ers.d.: