




Montagebohrung / panel piercing



M 1:1



Gehäuse / housing

CuZn39Pb3


Cu2Ni5Au0.2

für Kabel / for cable

G11: RG-405/U; 1671A BELDEN; EZ 86 SUHNER; SUCOFORM 86 SUHNER; UT-85

Montage / assembly

D10

a	11229	09.02.00	HR	97	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	07.04.	HR	
				gepr./appr.	09.04.97	PU	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
5:1 (1:1)	Kabeldirektanschluß						
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm			
	K	H01000A0131					
Änd./rev. Index	Änderungsmittteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4	