






30 Einlöt-Kontakte
30 solder-contacts




- ☒ = Einlöt-Kontakt
= *solder-contact*
- = Kontaktposition nicht belegt
= *position without contact*

X
(Lochbild)
(*board drillings*)


$$\begin{array}{c} Z \\ 2:1 \end{array}$$


Y
10:1

Querschnitt der
Lötanschlüsse:
*cross-section of
solder terminations:*



09 25 230 <u>6</u> 841	2	Au über/over Ni
Bestell-Nr. <i>part-no.</i>	Anforderungsstufe nach IEC <i>performance level acc. to IEC</i>	Kontaktfläche <i>contact plating</i>

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel <i>Free size tolerances</i> IEC 60603-2			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 2:1 10:1	har-bus 3C Federleiste Einlöt 2,9 , 30 pol., SMC (Hochtemperatur) har-bus 3C female connector solder 2,9 , 30 pol., SMC (high temperature)					
			Detail.	09.02.09	MR							
			Insp.	09.02.09	RA							
			Stand.									
			HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP							TB 09 25 230 x841		Blatt/ page /
35608										Sub.		
Mod.	Dat.	Name										