



NOTES;

1. APPLIED CONTACT #; 170100, 170138.
2. THE MATING COUNTERPART #; 171199.

注

1. 適合端子は # 170100 , # 170138.
2. 適合する相手ハウジングは # 171199

<del>171200-3</del>	<del>茶 BROWN</del>	<del>色</del>	<del>—</del>	<del>3</del>
<del>171200-2</del>	<del>黒 BLACK</del>	<del>色</del>	<del>—</del>	<del>2</del>
171200-1	自然 NATURAL	色	#	1
型番 (P/N)	色 (COLOR)	植要 (REMARKS)	JFA	番号

PRINT DIST  
単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

B <sub>2</sub> REVISED (2, 3 OBSOLETE)				K.Y. 5-11-94	1/292	©1972 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING. 参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)
B <sub>1</sub> ADDED (J-2800)				K.Y. 1/23/93	1/23/93	
B REVISED (P-DWG REV. C)				ME 1/26/92	7/6/92	
A REVISED (P-DWG REV. A)				ME 1/26/92	7/6/92	
O Released (P-DWG REV. C)				ME 1/26/92	1/24/93	
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE		
DR.	M-ENOMOTO			12-10-77	DE.	
CHK.	Y. Shirai			1-24-78	APP.	
材料 (MATERIAL) NYLON 仕上 (FINISH) 色: 表参照 包合電線断面積 (WIRE RANGE) # mm (AWG #) 被覆外径 (INSULATION DIA.) # mm ( # IN)						分類 (CLASS) # 型式 (TYPE) #
一般公差 (TOLERANCE) ±0.4 (EXCEPT AS NOTED) ±1.0 尺度 (SCALE) 1-1 名称 (NAME) BULK HEAD CONN. 2Pos. CAP HOUSING バルクヘッドコネクタ 2極キャップハウジング						LOC SIZE 番号 (NO) J A C-171200 REV. B <sub>2</sub>