

**多回路端子条
BK 4/E**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



魏德米勒生产多回路端子条已有多年的历史。端子条可以直接拧紧在外壳上。接线时无需重新拧紧压接螺钉。还可提供不同联接技术的 KRG 和 PA 材质端子条。

订货数据

类型	BK 4/E
订货号	7906080000
版本	多回路端子条, 单/多回路端子条, 额定横截面: 4 mm ² , 螺钉联接, 直接安装
GTIN (EAN)	4008190576288
最小包装数	100 个

数据页

**多回路端子条
BK 4/E**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	22 mm	高度	38 mm
最低安装高度	20 mm	深	20 mm
净重	27.3 g		

IECEX/ATEX认证

ATEX 证书号	SIRA01ATEX3247U	IECEX 证书号	IECEXSIR05.0035U
----------	-----------------	-----------	------------------

系统特征值

产品系列	多回路端子条
------	--------

分类

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-06	eClass 6.2	27-14-11-06
eClass 7.1	27-14-11-06		

产品说明

订货数据提示文字	*DU=过线端子, PE=PE端子
技术数据	可以连接两根等截面 (单芯) 硬导线 (0.5 ... 1.5 mm ²)。

认证

认证






ROHS	一致
------	----