





NUMBER C-171662

METRIC

3rd ANGLE PROJECTION

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/83




注 ;

1. 嵌合相手端子型番 ; 171661
2. バラ状端子型番 ; 173707
- △ 部分金めつき 0.38 μm 最小
- △ 部分はんだめつき
- △ 部分金めつき 1.27 μm 最小

NOTE ;

1. TAB CONTACT ; 171661
2. L/P CONTACT ; 173707
- △ SELECTIVE GOLD PLATING 0.38 μm MIN.
- △ SELECTIVE TIN LEAD PLATING
- △ SELECTIVE GOLD PLATING 1.27 μm MIN.



OBSOLETE	SELECTIVE GOLD PLATING AND SELECTIVE TIN LEAD PLATING	PHOS-BRONZE t0.3	1-171662-9
	△ 部分金めつき 及び 部分はんだめつき	リン青銅 板厚 0.3	
OBSOLETE	SELECTIVE GOLD PLATING AND SELECTIVE TIN LEAD PLATING	PHOS-BRONZE t0.3	171662-9
	△ 部分金めつき 及び 部分はんだめつき	リン青銅 板厚 0.3	
	SELECTIVE GOLD PLATING	PHOS-BRONZE t0.3	171662-5
	△ 部分金めつき	リン青銅 板厚 0.3	
	PRE-TIN	PHOS-BRONZE t0.3	171662-4
	錫めつき済 (0.75μm MIN.)	リン青銅 板厚 0.3	
	PRE-TIN	BRASS t0.3	171662-1
	錫めつき済 (0.75μm MIN.)	黄銅 板厚 0.3	
	FINISH	MATERIAL	PART NUMBER
	仕上	材料	型番

				Copyright ©1984 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				tyco Electronics				Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan							
				複合電線断面 (WIRE RANGE) AVS AVS 0.5-1.25 mm ² (AWG20-16)				電線外径 (INSULATION DIA.) 2-2.6 mmφ				名称 (NAME) ECONOSEAL J-MARK II ⁺ CONNECTOR RECEPTACLE CONTACT エコノシール JマークII ⁺ リセプタクル コンタクト							
F3 OBSOLETE-9 FJAO-0526-28 TS AD 0493				材料 (MATERIAL) SEE TABLE 表参照				仕上 (FINISH) SEE TABLE 表参照				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上30mm以下: ±0.25 30mm以上100mm以下: ±0.3 角度: ±3°				LOC B J		番号 (No.) C-171662	
F2 OBSOLETE 1- -9 AY KB 29 FEB 00				DR. K. Oda 7/16 '91				DE. K. Oda 7/16 '91				尺度 (SCALE) 5-1				REV. F3		SHEET 1 OF 1	
F1 1-171662-1 追加 J-10973 KY AT 7/20 '92				CHK. S. Saito 7/16 '91				APP. S. Saito 7/16 '91											
F 再作成及び追加 (J-0257) KO SI 7/16 '91																			
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE																			

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 面