

WAR NR. -

PASSEND ZU -

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

VERWENDET FÜR -

NUMMER 826 467

4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

45.72

43.18

2.54

7.6

5.6

2.54

13.5

PN 6-926476-8

2x18 POS. AMPMODU IV RECEPTACLE HOUSING

2x18 POL. AMPMODU IV BUCHSENGEHÄUSE

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1985
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
-	-	-	-

PACKAGING
Verpackung

PART NUMBER 5-8264667-3 INCLUDING 75 PCS. OF PN 826467-3
PACKED IN PLASTIC BOX (78mm x 78mm x 45mm)
FOR AMP-HARRISBURG ONLY

Bestell- Nummer 5-826467-3 enthält 75 Stk. PN 826467-3
verpackt in Kunststoffschachtel (78mm x 78mm x 45mm)
nur für AMP-Harrisburg

LOC
AI
DIST
-

AMP-EN-554 REV 10-90

						ZEICHNUNG GÜLTIG AB K.W.11/95		
						AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany		
						BENENNUNG AMPMODU II/AMPMODU IV SPECIAL PERFORMANCE SONDERAUSFÜHRUNG		
						K		
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.2mm ± -	FORMAT A3	ZEICHNUNGS-NR. 826467
			GEZ. 27.09.85 M.SCHAARSCHMIDT	GEPR. 30.09.85 W.MORITZ		MASSTAB 4:1	BLATT 2 VON 2	REV. W4

05-APR-05 09:01:38 eg005694 s.826467.2.c (in EDM)