




注記
△ 金めっきは接触部のみとする

NOTE
△ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	-5
3	△ 0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	-3
2	△ 0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	353718-2
めっきコード (PL. ID NO.)	仕上 (FINISH)	型番 (P/N)

							 TE Connectivity									
							包含電線断面 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME) DYNAMIC D-3 SERIES TAB CONTACT "3L" SIZE LOOSE PIECE ダイナミック D-3シリーズタブコンタクト					
							AWG 16-14		3.1-3.8 mmφ							
							材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金		仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照							
							DR. 7/FEB/'97 K. IKEDA		DE. 7/FEB/'97 K. IKEDA		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°		SIZE B	LOC J	番号 (No.) 353718	
							CHK. 12/FEB/'97 Y. ISHIKAWA		APP. 12/FEB/'97 Y. ISHIKAWA		尺度 (SCALE) 5-1		REV. B1		SHEET 1 OF 1	