




Steckverbinderanordnung/
connector layout




SW20/
width across flats 20

SW19/
width across flats 19




Leiterplatten Lochbild/
PCB layout




Montageausschnitt/ panel cut out

1:1



empfohlene Leiterplattendicke 1,6mm/recommended PCB thickness 1,6mm



 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances	
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 1:1	Wanddurchführung M12-M/ Panel feed through M12-M M16x1,5 D-kodiert 4-polig; M16x1,5 D-codet 4-poles
			Detail.	14.08.07	Rull		
			Insp.		SR		
			Stand.				
413920	09.06.08	DY	HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp				TB 21 03 371 1400
413598	11.02.08	DY					
413130							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	Blatt/ page