







1:1

- 1 Geeignet für UMNL Stift- und Buchsenkontakte
BEEN SUITABLE FOR UMNL PIN- AND SOCKET CONTACTS
- 2 Empfohlene Blechstärke 0.75 - 2.3 mm
RECOMMEND SHEET METAL THICKNESS 0.75 - 2.3 mm
- 3 Gehäuse muß in Stanrichtung eingeführt werden
HOUSING MUST BE INTRODUCED TO PUNCHING DIRECTION
- 4 Für verschlüsseltes Einsetzen der Gehäuse
FOR CODED USING OF THE HOUSINGS
- 5 Position von Kammer 1 bei verschlüsseltem Einsetzen
POSITION OF CAVITY 1 FOR CODED USING
- 6 Neues Material (Phosphor und Halogen frei)
NEW MATERIAL (PHOSPHORUS AND HALOGENOUS FREE)
- 7 Hersteller-Logo und Ländercode
nach AMP-Spez. 115-18016
BRANDNAME AND MANUFACTURING LOCATION CODE
ACCORDING SPEC. 115-18016
- 8 Nur für italienische Produktion
ITALIAN PRODUCTION ONLY
- 9 Glühdrahtprüfung 750 ° (ohne Flamme) nach IEC 60335-1
GWT 750 ° (WITHOUT FLAME) ACC. 60335-1 EDITION 06/2001
- 10 Schüttgut in Beutel und Versandkarton PN 973 057-2
BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG AND CORRUGATED SHIPPING BOX PN 973 057-2

	926647-8		D	PA6 UL 94 V-0	natur/ NATURAL
OBSOLETE	926647-7		A	PA6.6 UL94 V-2	schwarz/BLACK
OBSOLETE	926647-6		A	PA6.6 UL94 V-2	gr ün/GREEN
OBSOLETE	926647-5		A	PA6.6 UL94 V-2	rot/RED
	926647-4		A	PA6.6 UL94 V-0 ZYTEL FR 7026	natur / NATURAL
	926647-3		D	PA6.6 UL94 V-0	 natur/NATURAL
	926647-2		A	PA6.6 UL94 V-0	 schwarz/BLACK
	926647-1		A	PA6.6 UL94 V-2 ZYTEL E101	natur/NATURAL
	PART NO.	REV.		MATERIAL	COLOR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TWO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN 12MAY03 Abraham.G. CHK 13MAY03 Kampmann.H. APVD 14APR2004 Bleicher.M.		 tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 1 PLC ± 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		NAME 15-pol. UMNL Aufnahmegehäuse UMNL 15-WAY CAP HOUSING -	
MATERIAL see table		FINISH see table		PRODUCT SPEC 108-1031 APPLICATION SPEC 114-18011 WEIGHT 11.5 g	
		CUSTOMER DRAWING		SIZE A2	
		SCALE 2:1		DRAWING NO 00779 C-926647	
		SHEET 1 OF 1		RESTRICTED TO -	
		REV 1			