

CHERRY G84-4700

Avec touches reprogrammables !



Photo non contractuelle

Pour la saisie numérique, le Slim Line est l'accessoire idéal de votre portable. Mais il convient également à bien d'autres applications car toutes ses touches peuvent être programmées (jusqu'à 24 caractères par touche)

FONCTIONNALITÉS ET PERFORMANCES

- Layout complet avec pavé numérique. Idéal pour les applications exigeant une saisie fréquente de chiffres
- Haute fiabilité et frappe précise grâce aux touches avec contacts à barres d'or croisées (technologie CHERRY ML)
- Idéal pour une utilisation intensive grâce à la grande résistance des touches, dont chacune supporte plus de 20 millions de frappes
- Dimensions compactes et conception bas profil - idéal quand la place manque ainsi que pour les applications 19 pouces
- Dimensions et cotes d'encastrement uniformes pour toute la gamme XS - choix du clavier en fonction de l'application
- Faible poids - quand chaque gramme compte
- Plug and play - utilisable avec les pilotes standard du système d'exploitation
- Prise en charge de Code Set 3 et UnifiedPOS
- Option de fixation pour montage fixe

- Pieds d'appui amovibles pour le réglage de l'inclinaison du clavier
- Touches programmables pour l'accès rapide à certaines fonctions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids du produit:	220 g
:	90 mm x 132 mm x 36 mm
Longueur du câble:	175 cm
Température de stockage:	-25 °C - 65 °C
Température de service :	0 °C - 50 °C
Produktzulassungen:	<ul style="list-style-type: none">• cURus• BSMI• VDE• VCCI• UKCA• CE• RCM• ICES-003 (Canada)• FCC
Système d'exploitation:	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7• Windows 8• Windows 10• Windows 11
Contenu livré:	<ul style="list-style-type: none">• Mode d'emploi• Clavier
Durée de vie par touche (frappes en millions):	20 millions de frappes
Caractéristiques de commutation:	tactil
Consommation max. (mA) - clavier:	5 mA
Réduction de bruit:	Num pad
Plaque métallique intégrée:	non
Cryptage:	non
Tolérance de l'actionneur:	50 cN
Tastenkopf Beschriftung:	Marquage au laser
Repose-poignets:	Repose-poignets non disponible

Hub USB:	no
Nombre de touches:	17 + 4
Rétroéclairage:	non
LEDs d'état:	non
Technologie des touches:	Mécanique
Switch:	CHERRY ML
Matériau des cabochons:	ABS
Model-Number:	G84-4700

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et possibilités de livraison. Les informations techniques se réfèrent uniquement à la spécification des produits. Les propriétés ne sont pas garanties.

Désignation

CHERRY G84-4700

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre partenaire commercial CHERRY.