



■別売付属部品/Optional Accessories

《添付部品/Supplied separately》

部品名/Part Name		ツマミ/Knob			
		FB形		FN形	
寸法図 Dimensions					
形名/Part No.		140000050598	140000051012	140000050956	140000050601
色調 Color	本体/Body	シルバー/Silver	黒染/Black	シルバー/Silver	黒染/Black
	インジケータライン/Indicator Line	黒色/Black	白色/White	黒色/Black	白色/White
本体材質 Body Material		アルミニウム Aluminum		アルミニウム Aluminum	

●FB・FN・FK 形用の六角レンチは、市販のM4用(呼び2mm)をご使用ください。

For hexagon wrench, please use M4 (2mm) sale at a market.

■取扱注意事項/Precautions

1.はんだ付け仕様/Soldering

(1)手付け/Hand soldering

装置:はんだゴテ

Device:Solder iron.

360°C Max. 3 sec. Max.

(2)フローライン/Auto Soldering

装置:噴流式または浸漬式

Device:Jet wave or dip type

275°C Max. 6 sec. Max.

・プリヒートは80~120°C以下、120秒以内での作業をお願いします。

(3) Preheat should be within 80-120°C, 120sec.

共通ランドに2端子以上はんだ付けする場合は、ソルダーレジストで独立させて下さい。

When soldering two or more terminals to the common land use solder resist to solder them independently.

2.洗浄仕様/Flux Cleaning

(1)溶剤は、フッ素系またはアルコール系のもので、ご使用ください。

Solvent : Fluorine or Alcohol type.

(2)超音波洗浄はできません。

Do not apply ultrasonic cleaning.

3.取り付けについて/Mounting

(1)プリント基板はφ1孔のものを使用してください。

Use printed circuit board with 1mm diameter holes.

(2)プリント基板取り付け前に端子は曲げないでください。

Do not bend the terminals prior to mounting.

(3)スイッチを取り付けた後、スイッチのツマミなどに装置の重量がかかるような置き方は避けてください。

After the switch mounting, do not place the device in a position in which its weight will be placed on the switch button, etc.

(3)ツマミには、29.4N {3kgf} を越える荷重を加えないでください。

Do not apply a load exceeding 29.4N {3kgf} to the actuator.

は、別売付属部品です。

: Optional Accessories