



Standard manual system binds documents up to 300 sheets thick.



- Punches 12 sheets at a time.
- Pre-set to punch standard 8-1/2" x 11" sheets and oversized covers.

DocuBind P100
legatrice manuale a dorso plastico



Perfora fino a 12 fogli A4 per volta.
Capacità di rilegatura fino a 38 mm (300 fogli).

VANTAGGI E BENEFICI

- Rilegatrice da scrivania ideale per la casa ed il piccolo ufficio dove lo spazio è sempre più ridotto
- Design innovativo e adattabile a qualsiasi ambiente
- Rapida realizzazione manuale della foratura e della rilegatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

PERFORAZIONE	Manuale. Perfora in formato A4 fino a 12 pagine per volta.
RILEGATURA	Manuale. Rilega fino a 300 pagine per volta.
GUIDA DORSO	si
STOP INCEPPAMENTI	no
ALLINEAMENTO REGOLABILE CARTA	no
DIMENSIONI	410x340x300 mm
PESO	5.5 Kg.



DORSO PLASTICO

Tutto ciò che occorre per ottenere rilegature perfette. Una gamma completa di dorsi plastici di ogni misura da abbinare alle copertine disponibili in moltissimi colori, lisce o goffrate, e ai trasparenti.

Dorso plastico standard a 21 anelli per formato A4
Disponibile in Bianco, Nero, Rosso, Blu, Verde (solo fino al diametro 16 mm)
Disponibile nei diametri: dal 6 mm al 28 mm rotondi; dal 32 mm al 51 mm ovali
Chiusure di sicurezza: 3 dal diametro 32 mm fino al 51 mm

Capacità di rilegatura

Diametro mm	6	8	10	12	14	16	19	22	25	28	32	38	45	51
-------------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

N° Pagine	25	45	65	95	125	145	180	210	240	270	310	375	440	500
-----------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PETTINE

Il massimo dell' eleganza e della praticità. Una gamma completa di pettini di ogni misura da abbinare alle copertine disponibili in moltissimi colori, lisce o goffrate, e ai trasparenti.

PETTINE RIAPRIBILE Velobind a 4 denti

Permette di realizzare fascicoli fino a 200 fogli che possono essere riaperti e richiusi a piacimento.

Da utilizzare con la macchina GBC Desktop Velobinder.

Disponibile in Bianco, Nero, Rosso, Blu.

Misura unica.

Capacità di rilegatura: da 2 a 200 pagine.

PETTINE TERMOSALDANTE Surebind a 10 denti

Permette di realizzare fascicoli fino a 500 pagine garantendo una sicurezza assoluta al documento finito che non può essere riaperto.

Da utilizzare con le macchine GBC Surebind.

Disponibile in Bianco, nero, Rosso, Blu, Verde, Grigio

Disponibile nelle seguenti lunghezze: 25 mm, 50 mm

Capacità di rilegatura: da 2 a 500 pagine