
LM-Stehleiter SL 8 Sprossen Z600 – 41149 RS Code 833-2866



Z600 Stehleiter SL - 41149

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

Technische Daten

Bestell-Nr.	Leiterlänge (m)	Plattformhöhe (m)	Arbeitshöhe (ca. m)	Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Gewicht (kg)
41149	2,99	2,12	4,15	73 / 58	8	11,70

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.