



The supplier acknowledges that, with the acceptance of the drawing, he is in a position to manufacture the illustrated part in accordance with the drawing in reproducible form and series production. Through the selected manufacturing processes no impairments will arise in the material and structure which could subsequently lead to an impairment of the component. Verbal agreements over and above that are not valid. Deviations from this rule must be written and must be signed by the purchaser.

This drawing may not be copied, reproduced or made available to third parties in any way whatsoever without or prior written approval.



- Technische Daten Lampe/technical data lamp
- Leuchtmittel/illuminant : 5.0W CREE LED
 - Lebensdauer/Life-time : ca./approx. 50.000h
 - Zellenzahl/number of cells : 4x AAA Micro
 - Schalterfunktion/switch function : Multifunktionsschalter multi-function switch
 - Sichtweite/visual range : 500m
 - Leuchtwerte (ANSI FL1)/beam range (ANSI FL1) : 200m
 - Leuchtdauer/operating time : 12h bei 20% Helligkeit/brightness at 20%
 - Helligkeit/brightness : 250 Lumen
 - Schutzart/protection : IP54
 - Gehäuse/housing : Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert aluminiumhousing, black anodized
 - Gewicht/weight : 240g inkl. Batterien/240g incl. batteries
 - Approbationen/approvals : CE
 - Zubehör/attachments : - 8x Micro AAA, im Lieferumfang enthalten/8x Micro AAA, included
- Tragegurt/lanyard
- Klipp/clip
 - Verpackung/package : Blisterverpackung/blister shell



Multifunktionsschalter (Schalt- und Tastfunktion)

Schaltfunktion: An/Aus

Tastfunktion:

1. 100% Helligkeit
2. 20% Helligkeit
3. Blinkfunktion mit 100% Helligkeit
4. Kurzzeitiges Anschalten (solange getastet wird; nur im ausgeschalteten Zustand)

Multi-function switch (switch and push-button function)

Switch function: On/Off

Push-button function:

1. 100% brightness
2. 20% brightness
3. flash function with 100% brightness
4. momentary turning on (as long as being pushed; only when turned off)

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN201288				Zul. Abweichung/Allowable deviation	Oberfläche/Surface	Maßstab/Scale (DIN A3): 1:1	Gewicht/Weight
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
				2013	Datum/Date	Name	
				Erstellt/Drawn by	02.07	CB	
				Zeichnungsname/Drawing name			
				Agent FIVE – Fokussierbar/Agent FIVE – focusable			
Version				Änderung/Change	Datum/Date	Name	
V1				date code changed and address added	21.01.14	CF	
V0				technical data updated	09.09.13	CB	
V0				---	02.07.13	CB	
Ursprung/Origin				Proj. 003/03/13		Ersatz für/Replaced by	
						Ersatz durch/Replacement through:	
						Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 1600-0053	
						Blatt/Sheet 1	