

Mechanical characteristics

Mechanische Eigenschaften

interface dimensions acc. to Steckgesicht nach IEC 60169-17

Components

Bauteile

Materials / Material

Finish / Oberfläche

centre contact

Innenkontakt

Ⓐ phosphorus bronze or copper beryllium / Phosphor-Bronze oder Kupfer-Beryllium

Gold plated / vergoldet

outer contact

Außenkontakt

brass / Messing

Nickel plated / vernickelt

other metal parts

sonstige Metallteile

brass / Messing

Nickel plated / vernickelt

serrated lock washer

Fächerscheibe

iron (tin bronze) / Zinn-Bronze

Nickel plated / vernickelt

insulator

Isolierung

Teflon

Electrical characteristics

Ⓑ **Elektrische Eigenschaften**

impedance

Wellenwiderstand

50 Ω

frequency



Frequenz

11 GHz

return loss

Rückflusdämpfung

typ.: 11 GHz - 17.7 dB;

				2006	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	06.11.	MA	
				gepr./appr.	07.11.06	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	TNC-Bulkhead Jack TNC-Einbaubuchse		
b a	18550	07.02.07	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
	18490	19.01.07	MA		K	J01011H2615	
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			
						 Telegärtner  Maße/dimensions: mm Original: DIN A4	