


型番	材質	仕上
170058-1	黄銅 板厚0.5	—
170058-2	黄銅 板厚0.5	錫めっき
170058-3	錫めっき黄銅	板厚0.5

注) 嵌合されるリセプタクルの型番は #170059 である。

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST 4

				©19 BY AMP (Japan), Ltd ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL)				表参照		 日本イー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
仕上 (FINISH)				表参照			
抱合電線断面積 (WIRE RANGE)				0.20 ~ 0.56 mm ² (AWG24-20)		分類 (CLASS) ファスチン ファストン	
被覆外径 (INSULATION DIA)				1.27 ~ 2.79 mm (.050 ~ .110 IN)		型式 (TYPE) オートマチック	
一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)				±0.4 / ±1°		尺度 (SCALE) 4-1 LOC SIZE 番号 (NO) J A C - 170058 C	
名称 (NAME)				"110" シリーズ ファスチン ファストン			

C	ADDED -3	J86 9230	J.F	No	2/28/79
B2	OFF WIRE 図面作成	S.O	S.V	2/28/79	
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	
DR	S. OHKURA	DE		2/26/79	
CHK	S. Ishikawa	APP	M. Kamada	2/28/79	