

4

3

2

1

NUMBER

C-172076

METRIC

30°

ANGLE PROJECTION

9.0

"A"

"A"

27.8

7.2

8.3

5

ヒケ又は不貫通穴

SHRINK MARK AND/OR UNTHROUGH HOLE.

断面 "A"-"A"

(SECT "A"-"A")

10

-AMP

注記:

1. 適用製品規格 ; 108-5127

2. 本ハウジングに使用するコンタクトは 170327,170328,170329 である。

3. 適用タブ寸法については CP78-26023 を参照のこと。

4 材料 ; 6/6 ナイロン (94V-0)

5 外表面にヒケ及びび不貫通穴(ピン ホール)が できる場合があります。但し、コネクタの性能には 影響はありません。

NOTES;

1. PRODUCT SPECIFICATION 108-5127

2. APPLICABLE CONTACT P/N ; 170327,170328,170329

3. SEE CP78-26023. ABOUT APPLICABLE TAB.

4 MATERIAL ; 6/6 NYLON (94V-0)

5 THERE ARE A FEW CASES THAT SHRINK MARK AND/OR UNTHROUGH HOLE OCCURS IN THIS AREA, BUT NOT INFLUENCE TO CONN,FUNCTION.

2-172076-7	(RED)	赤	4
2-172076-6	(BLUE)	青	4
2-172076-5	(GREEN)	緑	4
2-172076-4	(YELLOW)	黄	4
2-172076-2	(BLACK)	黒	4
2-172076-1	(NATURAL)	自然色	4
172076-7	(RED)	赤	
172076-6	(BLUE)	青	
172076-5	(GREEN)	緑	
172076-4	(YELLOW)	黄	
172076-2	(BLACK)	黒	
172076-1	(NATURAL)	自然色	
型番	色	注	
(P/N)	(COLOR)	(NOTE)	

PRINT DIST

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

TE Connectivity

250 シリーズ 1極 ポジティブロック (マークII)ハウジング

250 SERIES 1 Pos POSITIVE LOCK (MK-II) HOUSING

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)

10以下 : ±0.2

10を超え 30以下 : ±0.25

30を超え 100以下 : ±0.3

角 度 : ±3°

LOC

番号(No.)

B J C-172076

尺 度 (SCALE)

4-1

REV.

H1

SHEET

1 OF 1

H1

REVISED PER ECO-11-005294

RK

HMR

09APR 11

LTR

変更 (REVISION RECORD)

DR

CHK

DATE

DR.

M. SUZUKI

17. JAN. '95

CHK.

H. TAGUTCH

20. JAN. '95

DE.

M. SUZUKI

17. JAN. '95

APP.

H. TAGUTCH

20. JAN. '95

指定電線断面積 (WIRE RANGE)

mm² (AWG -)

指定外径 (INSULATION DIA.)

mmφ

名称 (NAME)

250 シリーズ 1極 ポジティブロック (マークII)ハウジング

250 SERIES 1 Pos POSITIVE LOCK (MK-II) HOUSING

材料 (MATERIAL)

6/6 ナイロン (94V-2)

6/6 NYLON (94V-2)

仕上 (FINISH)

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面