

FLUKE®

超凡品·值
全球共识



全新福禄克
303 302+
钳型表

精确 · 耐用 · 安全 · 创新

全国客户热线：400-810-3435
www.fluke.com.cn

全新福禄克 303 302+ 钳型表

FLUKE®



主要产品特性:

- 不同于以往Fluke钳表的全新机身设计，更加小巧美观，符合中国市场对产品大小，外观及手感的要求。
- 交流电流400A(302+)，600A(303)，可以满足不同应用需求的客户。
- 30mm的大钳口。
- CAT IV 300V/CAT III 600V的高安全等级。
- 1.8%的高精确度。
- 全系列有背光功能。
- 两年保修。

技术指标

		302+	303
交流电流	量 程	400.0 A	600.0 A
	精 度	1.8% ± 5	1.8% ± 5
交流电压	量 程	400.0/600	400.0/600
	精 度	1.5% ± 5	1.5% ± 5
直流电压	量 程	400.0/600	400.0/600
	精 度	1.0% ± 5	1.0% ± 5
直流毫伏量程		-	-
电 阻	量 程	4000 Ω	4000 Ω
	精 度	1% ± 5	1% ± 5
通断测量		≤70 Ω	≤70 Ω
背光显示		是	是
数据保持		是	是
尺 寸	高 x 宽 x 厚(mm)	208 x 58.5 x 28	208 x 58.5 x 28
	钳口大小	30 mm	30 mm
安全等级		CAT III 600 V	CAT III 600 V
温 度		0 - 40 °C	0 - 40 °C
屏幕刷新率		> 2 次/秒	> 2 次/秒
表 笔		TL75	TL75
电 池		2节AA电池	2节AA电池
质保期		2年	2年

随机附件:

- 便携软包
- 用户手册
- 测试线
- 注册卡
- 计量合格证明
- 2节AA型碱性电池