



Technische Klebebänder

HelaTape Tex – Gewebebänder

Hauptmerkmale

- Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis
- Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit
- Sehr reißfest in Längsrichtung
- In Querrichtung leicht abreißbar
- Verschiedene Farben und matte Ausführung zum Einsatz im Bühnen- und Veranstaltungsbau, um Lichtreflexionen zu vermeiden
- Universell einsetzbar zum Bündeln, Befestigen, Schützen und Kennzeichnen
- HelaTape Tex ist bei Standardanwendungen rückstandslos wieder entfernbar



HelaTape Tex ist in unterschiedlichen Größen und Farben erhältlich.

MATERIAL	Baumwolle (CO)
Haftung auf Trägermaterial	3 N/10 mm
Reißfestigkeit	64 N/10 mm
Reißdehnung	10 %
Betriebstemperatur	-30 °C bis +80 °C

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Dicke (T)	Breite (W)	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
HTAPE-TEX-12x50	0,31	12,0	50,0 m	Blau (BU)	712-00300
	0,31	12,0	50,0 m	Gelb (YE)	712-00302
	0,31	12,0	50,0 m	Grau (GY)	712-00306
	0,31	12,0	50,0 m	Grün (GN)	712-00303
	0,31	12,0	50,0 m	Rot (RD)	712-00301
	0,31	12,0	50,0 m	Schwarz (BK)	712-00304
	0,31	12,0	50,0 m	Weiß (WH)	712-00305
HTAPE-TEX-15x25	0,31	15,0	25,0 m	Blau (BU)	712-00050
	0,31	15,0	25,0 m	Gelb (YE)	712-00052
	0,31	15,0	25,0 m	Grau (GY)	712-00056
	0,31	15,0	25,0 m	Grün (GN)	712-00053
	0,31	15,0	25,0 m	Rot (RD)	712-00051
	0,31	15,0	25,0 m	Schwarz (BK)	712-00054
	0,31	15,0	25,0 m	Weiß (WH)	712-00055
HTAPE-TEX-15x50	0,31	15,0	50,0 m	Blau (BU)	712-00400
	0,31	15,0	50,0 m	Gelb (YE)	712-00402
	0,31	15,0	50,0 m	Grau (GY)	712-00406
	0,31	15,0	50,0 m	Grün (GN)	712-00403
	0,31	15,0	50,0 m	Rot (RD)	712-00401
	0,31	15,0	50,0 m	Schwarz (BK)	712-00404
	0,31	15,0	50,0 m	Weiß (WH)	712-00405

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Technische Klebebänder

HelaTape Tex – Gewebeklebebänder

TYP	Dicke (T)	Breite (W)	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
HTAPE-TEX-19x25	0,31	19,0	25,0 m	Blau (BU)	712-00150
	0,31	19,0	25,0 m	Gelb (YE)	712-00152
	0,31	19,0	25,0 m	Grau (GY)	712-00156
	0,31	19,0	25,0 m	Grün (GN)	712-00153
	0,31	19,0	25,0 m	Rot (RD)	712-00151
	0,31	19,0	25,0 m	Schwarz (BK)	712-00154
	0,31	19,0	25,0 m	Weiß (WH)	712-00155
HTAPE-TEX-19x50	0,31	19,0	50,0 m	Blau (BU)	712-00500
	0,31	19,0	50,0 m	Gelb (YE)	712-00502
	0,31	19,0	50,0 m	Grau (GY)	712-00506
	0,31	19,0	50,0 m	Grün (GN)	712-00503
	0,31	19,0	50,0 m	Rot (RD)	712-00501
	0,31	19,0	50,0 m	Schwarz (BK)	712-00504
	0,31	19,0	50,0 m	Weiß (WH)	712-00505
HTAPE-TEX-25x25	0,31	25,0	25,0 m	Blau (BU)	712-00250
	0,31	25,0	25,0 m	Gelb (YE)	712-00252
	0,31	25,0	25,0 m	Grau (GY)	712-00256
	0,31	25,0	25,0 m	Grün (GN)	712-00253
	0,31	25,0	25,0 m	Rot (RD)	712-00251
	0,31	25,0	25,0 m	Schwarz (BK)	712-00254
	0,31	25,0	25,0 m	Weiß (WH)	712-00255
HTAPE-TEX-25x50	0,31	25,0	50,0 m	Blau (BU)	712-00600
	0,31	25,0	50,0 m	Gelb (YE)	712-00602
	0,31	25,0	50,0 m	Grau (GY)	712-00606
	0,31	25,0	50,0 m	Grün (GN)	712-00603
	0,31	25,0	50,0 m	Rot (RD)	712-00601
	0,31	25,0	50,0 m	Schwarz (BK)	712-00604
	0,31	25,0	50,0 m	Weiß (WH)	712-00605
HTAPE-TEX-50x25	0,31	50,0	25,0 m	Blau (BU)	712-00350
	0,31	50,0	25,0 m	Gelb (YE)	712-00352
	0,31	50,0	25,0 m	Grau (GY)	712-00356
	0,31	50,0	25,0 m	Grün (GN)	712-00353
	0,31	50,0	25,0 m	Rot (RD)	712-00351
	0,31	50,0	25,0 m	Schwarz (BK)	712-00354
	0,31	50,0	25,0 m	Weiß (WH)	712-00355
HTAPE-TEX-50x50	0,31	50,0	50,0 m	Blau (BU)	712-00900
	0,31	50,0	50,0 m	Gelb (YE)	712-00902
	0,31	50,0	50,0 m	Grau (GY)	712-00906
	0,31	50,0	50,0 m	Grün (GN)	712-00903
	0,31	50,0	50,0 m	Rot (RD)	712-00901
	0,31	50,0	50,0 m	Schwarz (BK)	712-00904
	0,31	50,0	50,0 m	Weiß (WH)	712-00905

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.