




353715



ΣΕΤΡΙΚ

单位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



注記

- | | |
|---|----------------------|
|  | 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用 |
|  | 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用 |
|  | 金めっきは接触部のみとする |

NOTES

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ① | CONTACT TYPE;LOW PRESSURE TYPE(FOR GENERAL) | | |
| ② | CONTACT TYPE;HIGH PRESSURE TYPE
(FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION) | | |
| ③ | GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY | | |

		5	光沢錫めっき(BRIGHT TIN-PL.)	1-	-5
	H	3	0.76μm最小金めっき(0.76μmMIN.Au-PL.)	1-	-3
		2	0.38μm最小金めっき(0.38μmMIN.Au-PL.)	1-	-2
A	/				
		3	0.76μm最小金めっき(0.76μmMIN.Au-PL.)		-3
		2	0.38μm最小金めっき(0.38μmMIN.Au-PL.)	353717-2	353715-2
備考(REMARK)	接圧表示 (CONT. TYPE)	ID-MARK	めっきコード (P.L. ID NO)	仕上(FINISH)	単体(L/P) 型番(P/N)

				© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.				 Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan				
				ALL RIGHTS RESERVED.								
				組合電線断面図 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME)				
				AWG 16-14		3.1-3.4 mmφ		"3L" SIZE (DYNAMIC SERIES REC. CONTACT)				
								ダイナミックシリーズリセプタクルコンタクト				
B	REVISED	Y.O.T.K.	07DEC 2009	材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金		仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE	LOC	番号 (No.)
A	REVISED (FJ00-0690-97)	K.I.N.M.	8/MAY '97	DR. 7/FEB/'97 K.IKEDA		DE. 7/FEB/'97 K.IKEDA		10mm : ±0.2 10mm以下 : ±0.25 30mm以下 : ±0.3 角度 : ±3°		A3	J	353715
O	RELEASED (FJ00-5891-97)	K.I.Y.	12/FEB '97	CHK. 12/FEB/'97 Y.ISHIKAWA		APP. 12/FEB/'97 Y.ISHIKAWA		尺度 (SCALE)		REV.		SHEET
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE					5-1		B	1 OF 1

AMP-J
REV.10/'83

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 图 面