



主要信息

| | |
|----------|-------------|
| 产品系列 | Harmony XB2 |
| 产品类型 | 按钮 |
| 产品短名 | XB2B |
| 安装直径 | 22 mm |
| 每件单独销售数量 | 1 |

补充信息

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 信号单元头部形状 | 圆形 |
| 操作头类型 | 自复位 |
| 操纵杆外形 | 平头, 盖/操作器或镜片颜色:黑色 |
| 触点类型 | 1 NO |
| 约定发热电流 [I _{th}] | 10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
| 额定绝缘电压 [U _i] | 600 V 3 符合 EN/IEC 60947-1 |

环境

| | |
|--------|-------------|
| 保护处理 | TC |
| 贮存环境温度 | -40...70 °C |
| 运行温度 | -25...55 °C |