



主要信息

产品类型	头部
产品短名	ZB2
边框材料	镀镍金属
安装直径	22 mm
每件单独销售数量	1

补充信息

产品功能	紧急停止按钮
CAD 总宽度	40 mm
CAD 总高度	40 mm
CAD 总深度	52 mm
信号单元头部形状	圆形
操纵杆外形	蘑菇头 Ø 40 mm, 盖/操作器或镜片颜色:红色

环境

IP 保护等级	IP65 符合 IEC 60529
---------	-------------------

可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规 (日期代码: YYWW)	符合 - 自从 1822 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
环保符合性	提供支持
回收利用指南	无需专门的回收处理