

/auto2/new/u.098-0090 u.customer/s.c-174971



METRIC





NUMBER
C-174971

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



断面 A-A
(SECT. A-A)



注:

- △ $\square$ -Z- 面より2mmの範囲で測定
- 2 適用プリント基板厚: 1.6mm
- 3 カン合相手ハウジング型番: 174044
- 4 推奨取付ネジ: JIS B1115, B1122 タッピンネジ, ナベ2種
呼び径3, 長さ6mm (締付けトルク0.8N-M以下)

NOTE:

- △ TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM $\square$ -Z-
- 2 APPLICABLE P.C. BOARD THICKNESS: 1.6mm
- 3 THE MATING COUNTERPART PART NUMBER: 174044
- 4 RECOMMENDED MOUNTING SCREW: 3mm DIA, 6mm LENGTH TAPPING SCREW
SPECIFIED IN JIS B1115, B1122 (TIGHTENING TORQUE: 0.8N-M MAX.)

2-174971-1	8極 キャップハウジング アッセンブリ (8Pos. CAP HOUSING ASS'Y)	半田めっき済 (TIN-LEAD)	黒 (BLACK)
174971-2	8極 キャップハウジング アッセンブリ (8Pos. CAP HOUSING ASS'Y)	錫めっき済 (PRE-TINNED)	黒 (BLACK)
型番 (PART NUMBER)	名称 (NAME)	コンタクト仕上げ (FINISH OF CONTACT)	色 (COLOR)

Copyright ©1987年
AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社
Tokyo, Japan

材料 (MATERIAL) ハウジング: PBT (HOUSING: PBT)				NAME 8極 キャップハウジング アッセンブリ (垂直型) .040シリーズ マルチロック I/O コネクタ (8Pos. CAP HOUSING ASS'Y .040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONN. VERTICAL TYPE)			
コンタクト: 黄銅 (CONTACT: BRASS)				一般公差 (GENERAL TOLERANCES)			
DR. Y. Kakitani 8/3 '88				0 < W ≤ 10 : ±0.2			
CHK. Y. Matsushita 8/3 '88				10 < W ≤ 30 : ±0.25			
APP. M. Noruchi 8/3 '88				30 < W ≤ 100 : ±0.3			
LTR REVISION RECORD				ANGLES : ±3°			
DR CHK DATE				SIZE LOC NUMBER			
				B J C-174971			
				SCALE REV. SHEET			
				2-1 C 1 OF 1			

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面