

Bestellcodierung

Modell Nummer	Funktion	Versorgungsspannung	Ausgänge Ausg. 1 Ausg. 2 Ausg. 3	AA Relais (Ausg. 4)	Optionen	Frontfarbe	Bedienungsanleitung	Bediener-sprache	Zertifikat	Zubehör

Modell Nummer	
3216	48 x 48mm
3208	48 x 96mm
32h8	96 x 48mm
3204	96 x 96mm

Funktion 3216	
CC	PID Regler
CP	8-Segment PID Programmregler
VC	Schrittregler
VP	Schrittregler mit 8-Segment Progr.

Funktion 3208/h8/04	
CC	PID Regler
CP	8-Segment PID Programmregler
VC	Schrittregler
VP	Schrittregler mit 8-Segment Progr.

Versorgungsspannung	
VH	85-264V _{AC}
VL	24V _{AC/DC}

3216 Ausgang 1, 2 und 3			
OP1	OP2	OP3	
X	X	X	
L	X	X	
L	R	X	
R	R	X	
L	L	X	
L	D	X	
D	R	X	
D	D	X	
T	T	X	
L	T	X	
R	C	X	
L	C	X	
D	C	X	

3208/h8 Ausgang 1, 2 und 3			
OP1	OP2	OP3	
L	R	R	
R	L	R	
L	L	R	
L	R	D	
R	R	D	
D	D	D	
D	R	D	
L	T	R	
L	T	R	
T	T	D	
L	L	D	
L	L	D	

3204 Ausgang 1, 2 und 3			
OP1	OP2	OP3	
L	R	R	
R	R	R	
L	L	R	
L	R	D	
R	R	D	
D	D	D	
D	T	R	
T	T	R	
L	T	D	
T	T	D	
L	L	D	
L	T	R	

L = Logik
R = Relais
D = 0-20 oder 4-20mA
C = DC isoliert 0-20 oder 4-20mA
X = ohne

AA Relais	
X	Ohne Relais
R	Relais

Optionen 3208/h8/04	
XXX	Ohne Optionen
RCL	ext. Sollwerteingang, CT & Digitaleingang A
XCL	CT & Digitaleingang A
2CL	RS232, CT & Digitaleingang A
4CL	RS485, CT & Digitaleingang A

Optionen 3216	
XXX	Ohne Optionen
RCL	ext. Sollwerteingang, CT & Digitaleingang A
XCL	CT & Digitaleingang A
2CL	RS232, CT & Digitaleingang A
4CL	RS485, CT & Digitaleingang A
2XL	RS232 & Digitaleingang A
4XL	RS485 & Digitaleingang A
6XX	RS422 (4 Draht RS485)
XXL	Digitaleingang A

Frontfarbe	
G	Grün
S	Silber
W	Abwischbare Front (nur 32h8/04)

Bedienungsanleitung	
GER	Deutsch
ENG	Englisch
FRA	Französisch
SPA	Spanisch
ITA	Italienisch

Bediener-sprache	
GER	Deutsch
ENG	Englisch
FRA	Französisch
SPA	Spanisch
ITA	Italienisch

Zertifikat	
XXXXX	Ohne
CERT1	Konformität-zertifikat
CERT2	Werkkalibrier-zertifikat

Zubehör	
XXXXXX	Ohne
RES250	250 für 5V _{DC} Ausgang
RES500	500 für 10V _{DC} Ausgang

3200 ZUBEHÖR

Installationshinweise	HA029714EFG
Konfigurationshandbuch	HA027986
2,49Ω Präzisionswiderstand	SUB35/ACCESS/249R.1
10A Stromwandler	CTR100000/000
25A Stromwandler	CTR200000/000
50A Stromwandler	CTR400000/000
100A Stromwandler	CTR500000/000
Konfigurationsclip	iTools/None/3000CK
0-10V Eingangsadapter	SUB21/IV10

KLEMMENBELEGUNG

