

注:

1. 通用製品規格: 108-5302
2. 通用コネクタ型番
リセ・コネクタ: 175152-11(20-16AWG)
175151-11(26-22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
キヤット・ハブシブ: 176290-11(重吊りタイプ)
176300-11(パネル取付タイプ)
タブ・コネクタ: 175150-11(20-16AWG)
175149-11(26-22AWG)
4. 取扱説明書: IS-503J

4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J





3. MATING CONN. P/N

CAP HSG: 176290-11 (FREE HANGING)
176300-11 (PANEL MOUNT)

TAB CONTACT: 175150-11(20-16AWG)
175149-11(26-22AWG)

NOTES:

1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT: 175152-11(20-16AWG)
175151-11(26-22AWG)



回路番号 (CIRCUIT No.)

黒 (BLACK)	15	176279-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
赤 (RED)	↑	↑ -2
自然色 (NATURAL)	15	176279-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR) (Pos.)	極数	型番 (P/N)

AMP

日本エレクトロニクス株式会社
Tokyo, Japan

名称 (NAME) AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 15極
AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 15 POS (TYP. ROW)

一般公差	10μm: ±0.2 100μm: ±0.25 1mm: ±0.3	10μm: ±0.2 100μm: ±0.25 1mm: ±0.3
寸法 (DIMENSIONS)	SIZE	LOC
尺 (SCALE)	REV.	SHEET
1:1	B	1 OF 1