




The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of an utility model or design, are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.




Zugentlastung




Pressplatte mit Oberteil (Auslieferungszustand)




Konfektioniert (mit Zugentlastung)



Einzelheit L (10:1)



Bohrbild



V 2 3 5 3 5 - B 1 7 8 0 - + * * *

Verpackungsart

A	Verpackt in Blister, Preßplatte nicht vormontiert
B	Gegurtet auf Klebebandrolle
C	Papierstreifen

Werkstoffe:

- Kunststoffteile PBTP-GF30 Farbe kieselgrau (RAL 7032)
- Kontakte CuSn6
- Zugentlastung X12CrNi177

Oberfläche der Kontakte:

- im Lötbereich minimal 5 µm SnPb über minimal 0.8 µm Ni

60	-C59	6	6.35	11.92	7.22	5.08
640	-C88	64	80.01	85.58	80.88	78.74
600	-C86	60	74.93	80.50	75.80	73.66
500	-C81	50	62.23	67.80	63.10	60.96
400	-C76	40	49.53	55.10	50.40	48.26
340	-C73	34	41.91	47.48	42.78	40.64
320	-C72	32	39.37	44.94	40.24	38.1
260	-C69	26	31.75	37.32	32.62	30.48
200	-C66	20	24.13	29.70	25.-	22.86
160	-C64	16	19.05	24.62	19.92	17.78
140	-C63	14	16.51	22.08	17.38	15.24
100	C42334-A386-C61	10	11.43	17.-	12.30	10.16
Zugehöriger Bügel		Polzahl	a	b max.	c min.	d

Maßstab 2:1 ; 10:1

Datum 13.11.92
Bearb. Hoolhorst
Gepr. Oos E NF
Norm 51352
EC B

Leiterplattenverbinder 'BK-LEV' mit Knickpin

03 WO95/2503 06.12.94 RST
02 WO 93/105 10.02.93 Ho
01 13.11.92 Ho
Zust Mitteilung Datum Name

Siemens AG

V23535-B1780-+***-*-26

Blatt 1-
1 Bl.