







1:1 Kontaktabmessungen contact dimensions



Kontaktbelegung contact loading





M Position belegt
position with contact

□ Position nicht belegt
position without contact

Position
position — 4 3 2 1

Lochbild board drillings



2) Typ XL auf Anfrage
2) type XL on request
1) Löcher nicht metallisiert
1) non metallized drillings

Bohrlochdurchmesser: $\phi 1,15 \pm 0,025$
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\phi 1,0 \pm 0,06$
drill hole dia.: $\phi 1,15 \pm 0,025$
through hole dia. (after plating): $\phi 1,0 \pm 0,06$

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.				Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances					
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2 : 1 (1 : 1)	har-bus HM Power, Messerleiste, gewinkelt 4polig, PIHR (Hochtemperatur) har-bus HM Power, male connector, right angled 4pole, PIHR (high temperature)					
			Detail.	04.03.05	HL.							
			Insp.	04.03.05	Hm							
			Stand.									
31726			HARTING Electronics GmbH & Co. KG					TB 17 61 004 2801				Blatt/ page /
Mod. Dat. Name			D-32339 ESPELKAMP					Sub.				