




NUMBER C-173851



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



注:

- ① -A-面より 2mmの範囲で測定
- ② 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
- ③ 内装するリセプタクルコンタクトは型番173630, 173631

NOTE:

- ① TO BE MEASURED BETWEEN -A- AND 2
- ② TO BE MATE WITH CAP HSG SMOOTHLY
- ③ APPLIED CONTACT, P/N 173630 AND 173631

白 (WHITE)	1-173851-1
オレンジ (ORANGE)	173851-8
灰 (GRAY)	173851-6
青 (BLUE)	173851-5
緑 (GREEN)	173851-4
黒 (BLACK)	173851-2
白 (WHITE)	173851-1
色 (COLOR)	型番 (PART NUMBER)

Copyright ©1988 日本エー・エム・ピー株式会社				Copyright ©1988 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan			
WIRE RANGE				INSULATION DIA				NAME .070シリーズ マルチロック I/Oコネクタ			
mm ² (AWG)				mmφ				12極 プラグハウジング			
MATERIAL				FINISH				(.070SERIES MULTILOCK I/O CONNECTOR, 12Pos. PLUG HOUSING)			
PBT				---				GENERAL TOLERANCE			
DR. Y. Fujimori 10/27'88				DR. T. Sagawa 10/27'88				0<≦10 : ±0.2			
B 再作成: 変更 J-10623 Y.F MT 11/22'88				CHK. 11/22'88				10<≦30 : ±0.25			
LTR REVISION RECORD				APP. A.TOMITA 5/28'91				30<≦100 : ±0.3			
								ANGLES : ±3°			
								SIZE LOC NUMBER			
								A3 J C-173851			
								SCALE 2-1			
								REV. E			
								SHEET - OF -			

CUSTOMER DRAWING