

Anschließbar 5-fach plus

Artikel-Nr.: 0201x02052300

- Robustes Kunststoffprofil, grau
- 90° gedrehte Steckdosen Typ E (Französischer Standard)
- Abstände der Steckdosen: 64 mm
- Ohne Zuleitung
- Einfacher Schraubanschluss für individuelle Zuleitung bis 2,5 mm²
- Geräumiger Anschlussraum, Leitungseinführung (Ø 10 mm)
- Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

Technische Daten

Anschlusswerte:	250 V~, 16 A, 50 Hz, 3.600 W
Anschlussklemmen:	bis 2,5 mm ² je Pol
Steckdosen:	Mittenschutzkontakt Typ E
Schalter:	2-polig, beleuchtet
Eigenverbrauch:	< 0,5 W
Abmessung:	526 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X:	518 mm

EAN: 401209600485 1
VPE: 10 St.

