

**Radio Controlled Wall Clock with 4 battery movement for European use only**

**8222885**



- 30cm white plastic cased wall clock, with shatterproof front lens
- white dial with 12 hour markings and minute track printed in black
- fitted with a DCF signal radio controlled battery movement for use in the **Western European countries only**
- 4 x LR6 size battery pack for up to **4 years operation**
- supplied with 4 x Duracell LR6 batteries
- Dimensions 300mm diameter x 40mm deep, weight 600gm
- Viewing distance up to 30 metres

## German

30cm weiß Kunststoff groß-und Kleinschreibung Wanduhr, mit bruchsicherem Frontlinse weißen Zifferblatt mit 12-Stunden-Markierungen und Minute Track gedruckt in schwarz ausgestattet mit einer DCF-Signal Funkuhren Batterie Bewegung für den Einsatz in den westeuropäischen Ländern nur 4 X LR6 Größe-Akku für bis zu 4 Jahren Betrieb 4 X Duracell LR6-Batterien Abmessungen 300mm Durchmesser X 40 mm tief Lieferumfang, Gewicht 600 gr Betrachtungsabstand bis zu 30 Meter

## French

horloge de mur sous enveloppe plastique blanc 30cm, avec cadran blanc incassable avant d'objectif avec marquages de 12 heure et minute piste imprimé en noir équipé d'un mouvement de batterie DCF signal sans fil pour une utilisation dans la pays d'Europe occidentale seulement 4 x LR6 taille batterie jusqu'à 4 ans de fonctionnement livré avec 4 piles Duracell x LR6 Dimensions Diamètre 300mm x 40 mm de profondeur, poids 600gm distance de visualisation jusqu'à 30 mètres

## Dutch

30cm wit kunststof omhuld muurklok, met onsplinterbaar voorste lens witte wijzerplaat met 12 uur markeringen en minuut track afgedrukt in zwart-wit uitgerust met een DCF signaal radiografisch bestuurbare batterij beweging voor gebruik in de West-Europese landen slechts 4 x LR6 grootte battery pack voor maximaal 4 jaar werking geleverd met 4 x Duracell LR6 batterijen afmetingen 300mm diameter x 40 mm diep, gewicht van 600gm kijkafstand tot 30 meter

## Italian

orologio da parete cased plastica 30cm bianco, con quadrante infrangibile lente frontale bianco con le marcature di 12 ore e minuto pista stampato in nero dotato di un movimento di DCF segnale radio controllato batteria per uso in paesi dell'Europa occidentale solo 4 x LR6 dimensioni batteria fino a 4 anni di funzionamento fornito con 4 batterie Duracell x LR6 dimensioni diametro 300mm x 40 mm profondità, peso 600gm distanza di visione fino a 30 metri

## Danish

30cm hvid plast hylstre Vægur, med brudsikkert objektivets linse hvid urskive med 12 time markeringer og minut spor trykt i sort monteret med en DCF-signal radiostyret batteri bevægelse til brug i vesteuropæiske lande kun 4 x LR6 størrelse batteri pack for op til 4 års drift leveres med 4 x Duracell LR6-batterier dimensioner 300mm diameter x 40 mm dyb, vægt 600gm synsafstand op til 30 meter