




NUMBER
C-174922

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



注:

- ① -A-面より 2mmの範囲で測定
② 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
③ 内装するリセプタクルコンタクトは型番173630,173631
④ 嵌合相手ハウジング型番 174929

NOTE:

- ① MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2.
② TO BE MATED WITH PLUG HSG SMOOTHLY
③ APPLIED TAB CONTACT, P/N 173630 AND 173631
④ APPLIED PLUG HSG, P/N 174929

OBSOLETE

淡灰色(LIGHT GRAY)	6-174922-6
黄(YELLOW)	174922-7
灰(GRAY)	174922-6
青(BLUE)	174922-5
緑(GREEN)	174922-4
黒(BLACK)	174922-2
白(WHITE)	174922-1
色(COLOR)	型番(PART NUMBER)

						Copyright ©1988年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©1988 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP		Tyco Electronics AMP K.K.			
						WIRE RANGE mm ² (AWG) -)				INSULATION DIA - mm				NAME .070 SRS MLC 4pos. PLUG HSG .070シリーズ マルチロック コネクタ 4極 プラグハウジング					
						MATERIAL PBT				FINISH ---				GENERAL TOLERANCE					
B1 OBSOLETE -5 FJ00-0279-99 AY KB 29FEB'00						DR 6/29'94 H. Nishimura				DE 6/29'94 H. Nishimura				B J		C-174922			
B REDRAWN & ADDED COLOR ITEM 再作成 & 色追加 FJ00-0854-94 HK KA 6/30'94						CHK 6/30'94 K. B. Ito				APP 6/30'94 E. Aoyama				SCALE 2-1		REV. B1		SHEET #	
LTR REVISION RECORD DR CHK DATE																			