

917975

NUMBER

三视图 (3-VIEW PROJECTION)




METRIC

SIMILAR C-178845

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83




NOTES;

- △ MUST BE KEPT BETWEEN **Z** AND 2mm.
- THE MATING CAP HOUSING PART NEMBER, 174915, 176142, 178780
- APPLIED CONTACT PART NUMBER .040: 175265, 175266
- APPLICABLE PRODUCT SPEC: 108-5342
- △ RETAINER COLOR : ALL WHITE

注 ;

- △ **Z** 面より 2mm の範囲で測定
- 嵌合相手ハウジング型番 ; 174915, 176142, 178780
- 内装するリセプタクル型番 .040端子: 175265, 175266
- 適用製品規格番号: 108-5342
- △ リテーナは全て白色



				Copyright ©1995年 AMP (Japan), LTD. 日本エー・エム・ビー株式会社				Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP				日本エー・エム・ビー株式会社 Tokyo, Japan					
				包含電線断面積 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME) .040/.070 HYBRID I/O CONN. MK-II 12Pos. PLUG HOUSING (SIGNAL) .040/.070 ハイブリッド I/O コネクタ マークII 12極 プラグ ハウジング (シグナル)									
				mm ² (AWG -)				mmφ													
				材料 (MATERIAL) PBT				色 (COLOR) SEE TABLE 表参照				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10mm以上 30以下: ±0.25 30mm以上 100以下: ±0.3 角 度: ±3°									
A 追加 -6,-7 FJ00- TS DM 6/19				DR. 5/22/95 T. SHINOHARA				DE. 5/22/95 T. SHINOHARA				B		LOC J		番号 (No.) 917975					
O 作成 FJ00- TS DM 5/19				CHK. 5/19/95 D. MATSUURA				APP. 5/22/95 A. TOMITA				尺 度 (SCALE) 2-1				REV. A		SHEET 1 OF 1			
19 変更 (REVISION RECORD)				DR				CHK				DATE									

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面